Výtah z online katalogu

VS-09-CAN

Obj.č.:: 1689307



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689307

Kompletní konektor D-SUB, pro CANopen, velikost Shell 1, zásuvka, šroubový spoj, stíněný, směr připojení přímý, krytí IP67

CANopen

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 11.04.2008

Údaje

EAN	4 017918 881016
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,095 kg
Informace v katalogu	Strana 184 (CAT-2-2013)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	9
stíněno	ano
Cykly zapojení	≥ 200
Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez přípoje	0,14 mm² ... 0,5 mm²

Průřez přípoje AWG	26 ... 20
Vnější průměr vedení	5 mm ... 9 mm
kabelový vývod	šikmý
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 75 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA
Materiál držák kontaktu	PBTP
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl
Materiál kabelové těsnění	CR/NBR
Druh ochrany	IP67

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	63 V
Jmenovitý proud	1 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
ochranný kryt		
1887086	VS-09-SD	Ochranný kryt D-SUB, velikost Shell 1, krytí IP54, pro montážní rám a pouzdro konektoru VS-09-...

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.