


# CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300

Obj.č.: 2305392


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305392>

Kulatý kabel osazený 50pólovou konektorovou lištou a jedním otevřeným koncem. Na otevřeném konci jsou vodiče popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče, délka kabelu: 3 m

## Údaje

EAN	 4 046356 039079
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,4868 kg
Informace v katalogu	Strana 503 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
02.05.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC 60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	1 A
Max. odpor vedení	0,16 $\Omega$ /m
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Délka kabelu	3 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Zkušební napětí	0,8 kV
Vnější průměr	10,3 mm
Kabel, osazení	Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4
Stínění	ne

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.