Výtah z online katalogu

# CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M

Obj.č.:: 2926328

Obrázek ukazuje 25pólovou variantu



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926328

Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m

| Údaje | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 546911 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85444290 |
| Váha brutto v kusech | 0,5783 kg |
| Informace v katalogu | Strana 517 (CAT-7-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 09.02.2010

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
|---|---|
| Jmenovité napětí $U_N$ | 125 V AC/DC |
| proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
| Max. odpor vedení | ≤ 0,09 Ω/m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |

| | |
|---|---|
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Délka kabelu | 2 m |
| Dílčí žíla, průřez | 0,25 mm² |
| AWG | 24 |
| Vnější průměr | 13,5 mm |
| Stínění | ano |
| | Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 % |
| Cykly zapojení | > 200 |

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.