

Topinkovač Severin WMF Stelio



Obj. č.: 80 90 24

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup topinkovače Severin.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Uvedení do provozu

Nadbytečnou délku připojovacího kabelu svinout.
Zástrčku zapojte do zásuvky s ochranným kontaktem.

Před prvním použitím provedte alespoň 3 cykly bez chleba při maximální teplotě, abyste odstranili ochranu povrchu topných prvků. Zápach, který se při tom uvolňuje, je neškodný, přesto byste měli dobře provětrat. Před každým zapnutím nechte spotřebič vychladnout.

Plátky chleba vložte do drážek topinkovače. Aby se nevzpříčily, neměly by být silnější než 23 mm. Menší plátky vkládejte do drážky vedle sebe, na výšku, aby se Vám po opečení dobře vyjímaly. Otočný knoflík pro nastavení stupně opékání zpočátku nastavte na střední úroveň. Tlačítko pro vyhození stlačte dolů. Přístroj se zapne, mechanismus pro vyhození topinek drží dole, po uplynutí nastavené doby se spotřebič automaticky vypne a hotové topinky se vysunou z drážky, aby bylo možné je odebrat.

Odebrání topinek

Abyste mohli plátky topinek při odebírání snáze uchopit, můžete zvednout mechanismus pro vyhození. Za tím účelem stisknete tlačítko pro vyhození nahoru.



Pokyny týkající se stupně opékání

Když je topinka příliš světlá, zvolte vyšší nastavení regulátoru. Je-li příliš tmavá, nastavte regulátor níže.

Číslice 1 až 7 jsou pouze orientační. Čím vyšší je nastavení, tím hnědší topinky jsou.

Výsledek opékání může být při stejném nastavení odlišný v závislosti na druhu chleba, velikosti, obsahu vlhkosti a tloušťce plátků chleba. Proto zvolte pro méně vlhký chléb, menší plátky a také při opékání pouze jednoho plátku zvolte nižší nastavení.

Pokud opékáte pouze jednu topinku, bude poněkud hnědší na vnitřní straně.



Při příliš intenzivním opékání vzniká větší množství akrylamidu. Při opékání topinek se proto vyhněte příliš silnému zhnědnutí.

Přerušení procesu opékání

Pro předčasné přerušení opékání lze stisknout svítící tlačítko.

stop

Ohřívání / dodatečné opékání

Pokud po zapnutí přístroje stisknete tlačítko pro ohřívání, nezávisle na nastaveném stupni zhnědnutí se již vychladlá topinka znovu rozpeče dokřupava a příliš světlý chléb se trochu dopeče.



Rozmrazování

Pokud bezprostředně po zapnutí stisknete toto tlačítko, proces opékání se automaticky prodlouží, což umožňuje opékání nerozmrazeného chleba.



Jednostranné opékání

Ideální pro bagety, housky nebo rohlíky.

Pečivo podélně rozřízněte. Poté je vložte do drážek topinkovače tak, aby naříznuté strany směřovaly k vnějším stěnám. Pokud toto tlačítko stisknete bezprostředně po zapnutí, budou se plátky opékat pouze na jedné straně.

one side

Nástavec na housky

Topinkovač je vybavený nástavcem na housky, který lze v případě potřeby nasadit.

Při středním nastavení lze na obou stranách rozpékat dvě housky. Příliš suché housky předem mírně navlhčete – opékání se Vám bude dařit lépe.



Housky se nesmějí pokládat do oblasti rukojetí. Ty by mohl poškodit nával vysoké teploty.

Lapač drobků

Drobky, které odpadávají během opékání topinek, se shromažďují v lapači drobků. Chcete-li jej vyprázdnit, vysuňte ho ze spotřebiče.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do topinkovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Jmenovité napětí: 230–240 V~, 50 Hz
Příkon: 900–980 W
Třída ochrany: I

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/02/2019