

Halogenový vyhledávací světlo 100 W/12 V

Berger & Schröter



Obj. č.: 85 36 65

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup halogenového vyhledávacího světla.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento vyhledávací reflektor s dálkovým ovládním všech funkcí může být jednoduše upevněn na střeše automobilu nebo na jiném vyvýšeném místě pomocí přísavky a každá funkce může být dálkově ovládána. Ideální pro vyhledávání na místě nehody, pro nákladní vozidla nebo pro využití např. v zemědělství, kde je naléhavě nutné optimální osvětlení.

Pokyny k použití

1. Připevněte reflektor pomocí přísavky na rovný a hladký povrch. Páčka musí být otočena doleva.
2. Otočte páčku úplně doprava. Přísavka se přisaje.
3. Zasuňte 12 V zástrčku do autozásuvky. Pokud je Vaše zásuvka pod napětím pouze při zapnutém zapalování, tak zapněte zapalování (viz manuál k automobilu).
4. Zapněte reflektor pomocí šňurového kolébkového přepínače.
5. Pohybujte reflektorem ve směru šípek na dálkovém ovládním na kabelu. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
6. Po použití reflektor vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky autozapalovače.
7. Nechte reflektor vychladnout. Poté reflektor odlepte tím způsobem, že otočíte páčku přísavky doleva.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do světla. Případné opravy světle odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Světlo nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro světla.

- Základna reflektoru s přísavkou je určena pouze pro rovný a hladký povrch. Přísavku používejte pro připevnění reflektoru. Ujistěte se, že přísavka je správně přisáta k povrchu a že nedochází k úniku vzduchu, v takovém případě může reflektor spadnout.
- Nesměřujte světelný kužel do obličejů osob a nikdy se nedívejte přímo do reflektoru – hrozí poškození zraku. Nikdy se nedotýkejte krycího skla, je-li reflektor v provozu, hrozí nebezpečí popálení.
- Reflektor bývá horký ještě nějakou dobu po tom, co byl zapnutý, předtím než jej uložíte, tedy počkejte, než vychladne. Neukládejte jej například do vozu bezprostředně po použití.
- Dodržujte minimální vzdálenost od hořlavých předmětů tak, jak je to uvedeno na štítku na reflektoru. Nikdy reflektor neinstalujte a nepoužívejte blízko hořlavých předmětů.
- Neodborné modifikace či úpravy nejsou povoleny a to z důvodu homologace a bezpečnosti.
- Jako zdroj napájení může být použit pouze 12 V zdroj stejnosměrného napětí (se záporným pólem baterie na karosérii).

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Napájení: | 12 V DC |
| Spotřeba v pohybu / v klidu: | max. 8,5 / 7,8 A |
| Světelný zdroj (žárovka): | Halogenová žárovka 12V/100W |
| Úhel vyzařování: | 340 ° |
| Úhel natočení: | 50 ° |
| Délka kabelu: | 4,5 m |
| Průměr přísavky: | 160 mm |
| Rozměry (Š x V x H): | 193,1 x 241,5 x 175 mm |

Záruka

Na halogenový světlomet poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2010