

Tento výrobek splňuje požadavky Evropských norem pro automobilový průmysl z hlediska elektromagnetické slučitelnosti. Výrobek je schválen pro provoz na veřejných komunikacích v automobilech, s výjimkou kolejových, zemědělských, dřevařských a dalších pohyblivých strojních zařízeních.

Z důvodů bezpečnostních a certifikačních (E-značka) není dovoleno provádět jakékoliv úpravy nebo jinak modifikovat tento výrobek. Jakékoliv jiné použití než je popsáno výše není povoleno a může vést k poškození zařízení.

Rozbočka 12 V s USB (2+2)



Obj. č. 85 56 71



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rozbočky do autozásuvky 12 V.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tato rozbočka slouží k rozšíření počtu 12 V zásuvek prostřednictvím autozásuvky. Poskytuje dvě rozšiřující autozásuvky a dvě USB zásuvky. Je tvarově přizpůsobena standardnímu držáku nápoje.

Každý výstup je dimenzován na 10 A proudového odběru a USB zásuvky každá na 500 mA odběru. Ujistěte se, že celkový odběr všech připojených spotřebičů nepřesahuje 10 A.

12 V rozbočka je napájena z 12 V/DC zásuvky zapalovače cigaret automobilu. Je určena pro provoz pouze v suchém vnitřním prostředí automobilů. Nevystavujte vlhkosti!

Bezpečnostní pokyny




V případě škody na majetku či přístroji způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k použití se výrobce zbavuje z odpovědnosti za tyto škody. Výrobce dále nenes odpovědnost za materiální škody či poranění osob způsobené v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů dále uvedených. V těchto případech je záruka neplatná. Symbol vykřičníku vyobrazeném v trojúhelníku vyznačuje důležitou informaci v tomto návodu. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Obsahuje důležité informace ohledně správné manipulace s přístrojem.

- Zařízení nevystavujte vysokým teplotám, vlhkosti a silným vibracím.
- Před použitím zásuvky ji pečlivě zkontrolujte, pokud je poškozena, v žádném případě ji nepoužívejte.
- Neodborné modifikace či úpravy nejsou povolena a to z důvodu homologace a bezpečnosti.
- Jako zdroj napětí může být použit pouze 12 V zdroj stejnosměrného napětí (se záporným pólem baterie na karosérii).
- Přístroj nikdy nepřipojujte k jinému zdroji. Ujistěte se, že přístroj pracuje spolehlivě.
- Postupujte dle následujících pracovních pokynů.
- Pokud máte pochybnosti ohledně činnosti přístroje či jeho správného zapojení, kontaktujte odborný personál. Čas od času zkontrolujte technický stav přístroje a jeho zapojení.
- Pokud je zásuvka či její připojení poničené, musí být zkontrolováno servisním technikem.
- Výrobek nevystavujte silnému mechanickému zatížení, vysokým teplotám, silným vibracím a účinkům vody.
- Na výrobek se nesmí dostat voda, hrozí riziko požáru. Pokud se přece jenom voda dostane do přístroje, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení a kontaktujte odborníka.
- Tento přístroj není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí.
- Obalový materiál nenechávejte ležet bez dozoru. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti.

Použití

- Zasuňte univerzální zástrčku (na konci napájecího kabelu) do autozásuvky.
- LED indikují příslušnou úroveň napětí autobaterie:
High (vysoká) => zelená => 13V – 14V
MID (střední) => žlutá => 12,9V – 13V
12V => žlutá => 12V – 12,7V
LOW (nízká) => červená => 10V – 12V
- Každá autozásuvka (2) je dimenzována na 10 A proudového odběru a USB zásuvka (3) každá na 500 mA odběru. Celkový odběr všech připojených zařízení musí být menší než 10 A.



Výměna pojistky

1. Odpojte rozbočku od autozásuvky.
2. Opatrně vytáhněte poškozenou pojistku z rozbočky.
3. Vyměňte poškozenou pojistku za novou téhož typu, dodržujte parametry uvedené v „Technických údajích“

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na rozbočku 12 V poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Technické údaje

Provozní napětí:	12 V/DC
Jmenovité výstupní napětí:	12 V/DC (zásuvky zapalovače cigaret) 5 V/DC (USB)
Proudové omezení každé zásuvky:	10 A (zásuvky zapalovače cigaret) 500 mA (USB)
Celkové max. proudové zatížení:	10 A
Pojistka:	250 V/10 A
Provozní teplota:	20 °C až 40 °C
Provozní vlhkost:	<65% relativní vlhkost, nekondenzující
Hmotnost:	220 g
Rozměry (Ø x V):	76 x 66 mm



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2010