

## Sada pro manikúru a pedikúru SMA 50

**SANITAS**

**Obj. č.: 86 06 78**



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady pro manikúru a pedikúru Sanitas.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Uvedení do provozu

### Důležité informace o přístroji

Tato sada pro manikúru a pedikúru je vybavená velmi kvalitními nástavci. V základním provedení je to 6 nástavců se safírovým povrchem s dlouhou životností, resp. z leštící plsti. Ve spojení s plynulou regulací rychlosti a levým a pravým chodem umožňuje profesionální péči o chodidla a nehty, jakou vám jinak poskytne pouze pedikérka či manikérka.

### Napájení z elektrické sítě

Abyste měli kdykoliv k dispozici dostatečný výkon pro intenzivní ošetření chodidel a nehtů, je tento přístroj vybavený pevně integrovaným síťovým adaptérem.

- Vyberte si vhodný nástavec a nasadte ho lehkým zatlačením na osu přístroje. Nástavec slyšitelně zaklapne. Chcete-li nástavec odstranit, z osy ho stáhněte.
- Přístroj zapnete tím, že posuvný přepínač přesunete doleva (pro levý chod) nebo doprava (pravý chod). Oběma tlačítky, která jsou označena znaménkem „+“ a „-“, můžete zvolit počet otáček hnací osy. Každé ošetření zahajte s nízkým počtem otáček a v případě potřeby ho postupně zvyšujte.
- Všechny brusné nástavce jsou opatřené zrnitým safírovým povrchem. Ten garantuje extrémně dlouhou životnost téměř bez opotřebení.
- Na nástavce nevyvíjejte příliš velký tlak a k ošetřovanému místu je přikládejte vždy opatrně.
- Vedte přístroj s lehkým přitlakem krouživými pohyby přes ošetřované partie.
- Vezměte v úvahu, že mají brusné nástavce při namočené, resp. vlhké pokožce omezenou účinnost. Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste před ošetřením neprováděli přípravu ve vodní lázni.
- Neodstraňujte všechnu zrohovatělou kůži, abyste zachovali přirozenou ochranu pokožky.
- Dbejte na to, aby se osa mohla neustále volně otáčet. Osa nesmí být trvale blokována, protože jinak se přístroj přehřeje a poškodí.
- Po každém použití naneste na ošetřené partie hydratační krém.

### **Během ošetření kontrolujte výsledky.**

**To platí zejména pro diabetiky, protože ti mají méně citlivé ruce a chodidla.**

### Nástavce

Do základní výbavy patří těchto 6 nástavců:

#### **A – safírový kužel**



Odstraňování suché kůže, zrohovatělé kůže nebo mozolů na chodidle nebo patě a úprava nehtů.

#### **B – plstěný kužel**



Vyhlazování a leštění okraje nehtů po opilování nebo při čištění povrchu nehtů. Leštíte vždy krouživými pohyby a nenechávejte plstěný kužel působit na jedno místo, protože třením vzniká velké množství tepla.

#### **C – safírový kotouč, jemný**



Pilování a úprava nehtů, jemně zrnitý povrch safírového kotouče. Na tomto safírovém kotouči je zvláštní skutečnost, že rotuje pouze vnitřní brusný kotouč, vnější uchycení zůstává stát. To umožňuje přesné pilování nehtů bez nebezpečí, že se pokožka spálí rychle rotujícím kotoučem.

Protože se u následujících nástavců jedná o profesionální nástavce, prosíme vás, abyste s nimi zacházeli opatrně, tak abyste si při jejich neoborném použití nepřivodili úraz. Zejména při vyšších rychlostech doporučujeme postupovat uvážlivě.

#### D – válcová fréзка



Obrušování zdřevnatělých povrchů nehtů na nohou, jejich vyhlazení nahrubo. Válcovou frézkou přiložte vodorovně k povrchu nehtu a krouživými pohyby obruste požadovanou tloušťku nehtu.

#### E – plamínková fréзка



K uvolnění zarostlých nehtů. Plamínkovou frézkou opatrně přiložte k ošetřovanému místu a pohyby sem a tam odstraňte příslušné části nehtu.

#### F – safírová fréзка kulatá



Tento nástavec slouží k opatrnému odstranění kuřích ok. Když používáte tento nástavec, vezměte prosím v úvahu, že při obrušování vrstvy pokožky kuřícího oka rychle můžete rychle proniknout hlouběji do pokožky, čímž si můžete poranit také okostici.

Při pilování nehtů postupujte vždy od vnější strany nehtu ke špičce!  
Během ošetření pravidelně kontrolujte výsledek. Jakmile pocítujete ošetření jako nepříjemné, aplikaci ukončete.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku. Nástavce můžete v případě potřeby z hygienických důvodů očistit hadříkem navlhčeným v alkoholu, resp. kartáčem.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napětí síťového adaptéru Vstup: 100–240 V AC / 50/60 Hz / 0,3 A  
Výstup: 21 V/DC, 200 mA  
Otáčky 2 400 až 6 100 ot./min ± 12 %

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/9/2018