

HDMI kompozitní konvertor

SPEAKA
PROFESSIONAL

Obj. č.: 98 92 87



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HDMI kompozitního konvertoru Speaka.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek slouží ke konverzi HDMI kompatibilního AV signálu na analogový AV signál. Napájení je realizováno z USB portu.

Rozsah dodávky

- HDMI/kompozitní konvertor
- USB napájecí kabel
- Návod k obsluze



1

Uvedení do provozu

- Připojte k HDMI vstupu („HDMI INPUT“) konvertoru odpovídající výstup multimediálního přehrávače (např. BlueRay přehrávače nebo herní konzole).
- Propojte CINCH zdíčky AV výstupu pomocí vhodného kabelu s odpovídajícími vstupy TV, videorekordéru, zesilovače, apod.
- Propojte mini USB zdíčku na konvertoru pomocí přiloženého USB napájecího kabelu s USB portem herní konzole, televizoru apod.



Alternativně lze použít pro napájení jiný USB port jiného zařízení, splňující parametry uvedené v kapitole „Technické údaje“, lze také použít AC adaptér s USB portem.

- Pomocí posuvného přepínače lze zvolit formát výstupního videosignálu „PAL“ nebo „NTSC“. V Evropě je obvykle používán „PAL“.
- Zapněte všechna zařízení připojená ke konvertoru.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do HDMI konvertoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	5V/DC
Spotřeba	max. 300 mA
Vstup	1x HDMI (max. 1920 x 1080, 60 Hz)
Výstup	1x kompozitní video signál, CINCH zdíčky,
přepínatelný PAL a NTSC, 1x stereo
zvukový signál (line úroveň), 2 CINCH zdíčky
Provozní podmínky	0 až +40 °C, 20 – 90% RH (nekondenzující)
Rozměry (Š x V x H)	cca 66 x 55 x 20 mm (vč. CINCH zdíček)
Hmotnost	cca 40 g

KOV/12/2018

2