



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Mikrofon



Obj. č.: 100 78 96

PM58



Obj. č.: 100 78 97

PM58B



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mikrofonu Renkforce PM58 (PM58B). Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Mikrofon je určen pro převod akustických signálů (zvukových vln) na elektrické signály. Nízko úroveňový výstupní zvukový signál se musí připojit k vhodnému vstupu mikrofonu na audio zařízení.

Rozsah dodávky

- Mikrofon
- Kabel XLR/XLR (jen obj. č. 1007896)
- Kabel s konektorem 6,35 mm / XLR (jen obj. č. 1007897)
- Úchyt mikrofonu (jen obj. č. 107896)
- Návod k obsluze

Obsluha

- Vypněte audio zařízení, ke kterému chcete mikrofon připojit.
- Pomocí přiloženého kabelu připojte mikrofon k audio zařízení.
- Snižte hlasitost na audio zařízení.
- Zapněte audio zařízení.
- Nastavte hlasitost a v případě potřeby také citlivost audio zařízení.
- Po použití audio zařízení vypněte a odpojte od něj mikrofon.

➔ Týká se pouze obj. č. 1007896: V případě potřeby připojte úchyt na vhodný stojanu mikrofonu a zasuňte mikrofon do úchytu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mikrofonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro mikrofonu.

- Nemiřte mikrofonem směrem k reproduktorům. Způsobíte tím zvukovou zpětnou vazbu, která může poškodit jak reproduktory, tak i mikrofon.
- Abyste se vyhnuli zesílení a zvukovému nesouladu, které mohou poškodit mikrofon, nebo jakékoli připojené audio zařízení, musíte mikrofon připojovat jen do vhodných mikrofonních vstupů. Řiďte se hodnotami připojení, které jsou uvedeny níže v kapitole „Technické údaje“.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Konektor / zdířka:	XLR/XLR (Obj. č. 1007896) Konektor 6,35 mm / XLR (Obj. č. 1007897)
Směrová charakteristika:	Kardioidní
Frekvenční odezva:	100 – 10 000 Hz
Citlivost:	-65 dB \pm 3 dB
Impedance:	300 Ω \pm 30% (Obj. č. 1007896) 600 Ω \pm 30% (Obj. č. 1007897)
Provozní podmínky:	-10 až +50 °C, relativní vlhkost vzduchu <93%
Skladovací podmínky:	-10 až +50 °C, relativní vlhkost vzduchu <93%
Délka kabelu:	5 m (Obj. č. 1007896) 4 m (Obj. č. 1007897)
Rozměry (Ø x D)	52 x 165 mm (Obj. č. 1007896) 52 x 169 mm (Obj. č. 1007897)
Hmotnost:	210 g



Záruka

Na mikrofon Renkforce poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/5/2015