



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátový audio přijímač Bluetooth®



Obj. č.: 109 45 58

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového audio přijímače Renkforce Bluetooth®. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Zařízení se používá k bezdrátovému příjmu audio dat přes Bluetooth®. Audio signál se přitom dostává do přístroje buď pomocí 3,5 mm výstupu nebo přes konektor optického kabelu S/PDIF. K přenosu lze použít libovolné zařízení, které podporuje Bluetooth® 3.0 a je schopno přehrávat audio soubory a videa.

Přečtěte si pečlivě celý návod k obsluze, protože obsahuje velmi důležité pokyny, které se týkají instalace, provozu a manipulace s přístrojem.

Rozsah dodávky

- Audio přijímač
- Napájecí adaptér
- Audio kabel s 2 x 3,5 mm konektorem
- Adaptérový kabel 3,5 mm zásuvka jack 3,5 mm / 2x zástrčka cinch
- Návod k obsluze

Připojení a uvedení do provozu

- Předtím než začnete, vybalte výrobek a jeho příslušenství.
- Nejdříve připojte k přijímači své audio zařízení.
3,5 mm výstup na přijímači použijte například k analogovému připojení stereo zařízení nebo PC reproduktoru. K přístroji můžete také přímo připojit náhlavní soupravu s 3,5 mm konektorem. Pokud je vaše zařízení, k němuž chcete připojit přijímač, vybaveno optickým vstupem Toslink, doporučujeme používat toto připojení. V takovém případě se bude signál přenášet digitálně. Je možné, že nejdříve budete muset aktivovat vstup S/PDIF na vašem domácím zařízení. Postupujte podle návodu k obsluze daného zařízení.
- Připojte napájecí adaptér ke zdířce na zařízení a poté ho zapojte do zásuvky elektrického proudu. Pokud přístroj naběhne, začne blikat modrá LED kontrolka (1 x za 5 sekund), která signalizuje, že přijímač je připraven pro připojení.

Vytvoření Bluetooth® připojení

- Povolte funkci Bluetooth® na zařízení, které chcete použít pro přenos dat na audio přijímač. Například v případě chytrého telefonu Android najdete tuto funkci v nastavení telefonu pod položkou „Připojení“. V systému iOS ji zase najdete v „Nastavení“ pod položkou „Bluetooth“.
- Když se v seznamu dostupných zařízení objeví „Music Receiver“, vyberte ho např. pro připojení přijímače k telefonu. Pokud není k audio přijímači připojeno žádné jiné zařízení, automaticky se pro přehrávání vybere telefon. Když se vytvoří propojení mezi audio přijímačem a zařízením, modrá LED kontrolka přestane blikat a začne trvale svítit.

→ I když můžete přes Bluetooth® připojit k přijímači hned několik zařízení, pro přehrávání audia můžete použít jen jedno z nich. Pokud budete chtít použít jiná zařízení, musíte původní zařízení nejdříve odpojit.

Přehrávání

- Nyní můžete na svém zařízení přehrávat libovolný audio soubor. V závislosti na zařízení můžete také přepínat audio výstup mezi Bluetooth® na audio přijímači a zdrojovým zařízením, který používáte k přehrávání audio souborů.
- Můžete samozřejmě přehrávat i video soubory. V takovém případě se obraz zobrazuje např. na vašem tabletu a zvuk se přehrává na přijímači nebo na zařízení, které je k přijímači připojeno.
- K ovládání přehrávání a hlasitosti se používají ovladače na chytrém telefonu nebo na tabletu.

Odpojení Bluetooth® připojení

- Pokud chcete své zařízení odpojit od přijímače, přejděte znovu k nastavení Bluetooth® a připojení vypněte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do audio přijímače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

a) Audio přijímač

Napájení:	5 V DC přes externí napájecí adaptér
Přenosová technologie:	Bluetooth® 3.0 + EDR
Dosah:	Max. 10 m
Podporované standardy a kodeky:	Profil A2DP Bluetooth®, kodek aptX®, SBC
Výstupy:	3,5 mm, S/PDIF (digitální, optický)
Provozní teplota:	0 až +43 °C
Provozní vlhkost:	0% až +30% (relativní vlhkost)
Skladovací teplota:	0 až +60 °C
Skladovací vlhkost:	0% až +30% (relativní vlhkost)

b) Napájecí adaptér

Provozní napětí:	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Výstup:	5 V DC, 600 mA
Zástrčka kabelu:	5,5 x 2,5 mm
Rozměry (Š x V x H):	76 x 20 x 70 mm
Hmotnost	55 g



Záruka

Na bezdrátový audio přijímač poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/1/2016