



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Zahradní zásuvka



Obj. č.: 116 86 09



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zahradní zásuvky Renkforce. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je vybaven 4 zásuvkami a je určen pro připojení elektrických spotřebičů, jako např. filtru a čerpadla v jezírku, fontán, zahradních světel, atd. Celková spotřeba všech připojených spotřebičů nesmí přesáhnout 3680 W.

Výrobek je odolný proti stříkající vodě a je vhodný pro venkovní použití – IP44.

Obsluha

- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné zásuvky elektrického proudu.
- K zásuvkám připojte vypnuté spotřebiče. Kabely vedte přes k tomu určené výřezy. Pokud zavíráte kryt pláště, dávejte pozor, aby se kabely nezasekly.
- Zapněte připojené spotřebiče.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zahradní zásuvky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Nikdy se nedotýkejte poškozeného napájecího kabelu. Nejdříve vypněte proud v zásuvce, do které je kabel připojený (tj. vypněte příslušný jistič, nebo odšroubujte příslušnou pojistku), aby byla zásuvka zcela odpojena od proudu. Poté opatrně vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte výrobek, který má poškozený napájecí kabel.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zásuvky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

| | |
|-------------------------|---|
| Jmenovité napětí: | 230 V AC, 50 Hz |
| Připojen zátěž (proud): | Max. 3680 W (16 A) |
| Typ ochrany: | IP44 |
| Typ kabelu: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Provozní podmínky: | Teplota: -25 °C až +40 °C Relativní vlhkost: < 90% |
| Skladovací podmínky: | Teplota: -25 °C až +40 °C Relativní vlhkost: < 90% |
| Délka kabelu: | 5 m |
| Rozměry (Š x V x H): | 200 x 215 x 200 mm |
| Hmotnost: | 4 kg |

Záruka

Na zahradní 4 zásuvku Renkforce poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/62016