

## Zapichovací zahradní zásuvka

Obj. č.: 116 86 10



### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zapichovací zahradní zásuvky Renkforce. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Rozsah dodávky

- Zahradní zásuvka
- Zapichovací hrot
- Návod k obsluze

### Účel použití

Výrobek je vybaven 2 zásuvkami a je určen pro připojení elektrických spotřebičů, jako např. filtru a čerpadla v jezírku, fontán, zahradních světel, atd. Celková spotřeba všech připojených spotřebičů nesmí přesáhnout 3680 W.

Výrobek je odolný proti stříkající vodě a je vhodný pro venkovní použití – IP44.

### Instalace

- Zapichovací hrot zastrčte do země na rovném a dostatečně pevném povrchu (např. na trávníku nebo někde na pozemku). Dávejte pozor, aby byl zapichovací hrot pevně v zemi nemohl se převrátit.
- Našroubujte zásuvku na zapichovací hrot.
- Zástrčku napájecího kabelu zapojte do vhodné síťové zásuvky.
- K zásuvkám připojte vypnuté spotřebiče.
- Zapněte připojené spotřebiče.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zahradní zásuvky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Nikdy se nedotýkejte poškozeného napájecího kabelu. Nejdříve vypněte proud v zásuvce, do které je kabel připojený (tj. vypněte příslušný jistič, nebo odšroubujte příslušnou pojistku), aby byla zásuvka zcela odpojena od proudu. Poté opatrně vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte výrobek, který má poškozený napájecí kabel.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zásuvky.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

### Technické údaje

Provozní napětí:	230 V AC, 50 Hz
Připojen zátěž (proud):	Max. 3680 W (16 A)
Typ ochrany:	IP44
Typ kabelu:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Provozní podmínky:	Teplota: -25 °C až +40 °C Relativní vlhkost: < 90%
Skladovací podmínky:	Teplota: -25 °C až +40 °C Relativní vlhkost: < 90%
Délka kabelu:	1,8 m
Rozměry (Š x V x H):	106 x 363 x 73 mm
Hmotnost:	0,6 kg

### Záruka

Na zapichovací zahradní 2 zásuvku Renkforce poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/62016