

## Stopky

**Obj. č.: 117 04 34**

(WT-034)


**Obj. č.: 117 04 35**

(WT-035)



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních stopky série WT Basetech.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Účel použití

Výrobek slouží k měření času a zobrazení mezičasu. Kromě toho zobrazuje čas, datum a den v týdnu a je vybaven funkcí alarmu.

## Rozsah dodávky

- Stopky
- Šňůrka kolem krku
- Návod k obsluze

## Uvedení do provozu



Pouze pro objednávací číslo 1170435: Před prvním použitím vytáhněte ze zadní strany přístroje plastový proužek chránící baterii.

### a) Přehled režimů

Stiskněte tlačítko „MODE“, chcete-li přepínat mezi jednotlivými režimy.

Režim	Zobrazení
Čas, datum, den v týdnu	6:26 47
Stopky	0:00:00
Denní alarm	12:00 A

### b) Nastavení času a kalendáře

- Jestliže se výrobek nachází v normálním režimu hodinek, stiskněte třikrát tlačítko „MODE“. Začnou blikat sekundy a segment zobrazující den v týdnu.
- Je-li třeba, stiskněte v tomto okamžiku tlačítko „START/STOP“ a sekundy vynulujte.
- Stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“. Začnou blikat minuty.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ a nastavte minuty. Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko „START/STOP“ stisknuté.
- Stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“. Začnou blikat hodiny.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ a nastavte hodiny. Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko „START/STOP“ stisknuté.
- Vedle času se objeví jeden z indikátorů A, P nebo H.
  - A = 12hodinový formát zobrazení času, půlnoc až 11:59 hodin v poledne
  - P = 12hodinový formát zobrazení času, 12:00 v poledne až 23:59 hodin
  - H = 24hodinový formát zobrazení času
- Stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“. Začne blikat den.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ a nastavte den. Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko „START/STOP“ stisknuté.
- Stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“. Začne blikat měsíc.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ a nastavte měsíc. Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko „START/STOP“ stisknuté.
- Stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“. Začne blikat segment zobrazující den v týdnu.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ a nastavte den v týdnu. Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko „START/STOP“ stisknuté.



SU = neděle, MO = pondělí, TU = úterý, WE = středa, TH = čtvrtek, FR = pátek, SA = sobota

- Pro potvrzení stiskněte tlačítko „MODE“. Nastavení byla úspěšně uložena.

### c) Nastavení alarmu

- Jestliže se výrobek nachází v normálním režimu hodinek, stiskněte dvakrát tlačítko „MODE“. Začnou blikat hodiny pro alarm a segment zobrazující den v týdnu.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ a nastavte hodiny. Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko „START/STOP“ stisknuté.
- Stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“. Začnou blikat minuty.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ a nastavte minuty. Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko „START/STOP“ stisknuté.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko „MODE“. Alarm byl úspěšně nastaven.

### d) Aktivace a deaktivace funkce alarmu

- V normálním režimu hodinek podržte stisknuté tlačítko „SPLIT/RESET“ a zobrazí se Vám čas pro alarm. Současně krátce stiskněte tlačítko „START/STOP“, a funkci alarmu tím aktivujete, nebo deaktivujete.
- Funkce alarmu je aktivovaná, jestliže se v horním pravém rohu displeje objevuje symbol alarmu ☹.



Je-li alarm aktivovaný, spustí se každý den v nastaveném čase.

- Jakmile se ozve signál alarmu, stiskněte tlačítko „START/STOP“ nebo „SPLIT/RESET“ a alarm vypněte.
- „START/STOP“: Funkce dospání, alarm se po 5 minutách rozezní znovu
- „SPLIT/RESET“: Alarm je vypnutý a spustí se až následující den v nastaveném čase



Jestliže nestisknete žádné tlačítko, alarm se po 59 sekundách ukončí automaticky.

### e) Stopky

- Opakovaně stiskněte tlačítko „MODE“, až se Vám zobrazí stopky.
- Je-li třeba, stiskněte v tomto okamžiku tlačítko „SPLIT/RESET“ a stopky vynulujete.
- Toto funguje pouze po přerušení měření stopkami.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ a spusťte měření času.
- Zatímco stopky běží, stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“ a nechte si na displeji zobrazit mezičas. Znovu stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“ a pokračujte v měření času.
- Zatímco stopky běží, stiskněte tlačítko „START/STOP“ a měření času ukončete. Znovu stiskněte tlačítko „START/STOP“ a můžete v měření času pokračovat.

### f) Zobrazení času, data, dne v týdnu a alarmu

- Opakovaně stiskněte tlačítko „MODE“, až se Vám zobrazí čas.
- Den v týdnu se zobrazuje prostřednictvím segmentu v horní části displeje.
- Podržte stisknuté tlačítko „START/STOP“ a nechte si zobrazit datum.
- Podržte stisknuté tlačítko „SPLIT/RESET“ a zobrazí se Vám čas pro alarm.

### g) Akustický signál v celou hodinu

- V normálním režimu hodinek podržte stisknuté tlačítko „SPLIT/RESET“. Současně krátce stiskněte tlačítko „MODE“ a segmenty v horní části displeje se zobrazí, nebo zmizí.
- Segmenty jsou viditelné: Akustický signál v celou hodinu je aktivovaný.
- Segmenty nejsou viditelné: Akustický signál v celou hodinu je deaktivovaný.

## Výměna baterie



Baterii vyměňte, jakmile kontrast displeje viditelně zeslábně nebo zobrazení úplně zmizí.

### a) Obj. č.: 117 04 34 (WT-034)

- Křížovým šroubovákem povolte 6 šroubků na zadní straně stopek.
- Opatrně sejměte zadní stranu pláště. Dejte pozor, abyste nerozpojili nebo nepoškodili vnitřní část stopek.
- Vyjměte starou baterii.
- Vložte novou baterii. Kladný pól musí ukazovat nahoru, směrem k zadní straně pláště.
- Plášť znovu uzavřete.

### b) Obj. č.: 1170435 (WT-035)

- Víčkem přihrádky na baterie otáčejte proti směru hodinových ručiček. Jako pomůcku použijte např. nějakou minci.
- Sejměte víčko přihrádky na baterie.
- Vyjměte starou baterii.
- Vložte novou baterii. Kladný pól musí ukazovat nahoru, směrem k zadní straně pláště.
- Víčko přihrádky na baterie znovu nasaďte a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Stopky nevyžadují kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

## Technické údaje

### **a) Obj. č.: 117 04 34 (WT-034)**

Napájení	1× knoflíková baterie typu LR44
Odběr proudu	60 µA
Rozlišení stopek	1/100 s
Provozní podmínky	0 a +40 °C, 5 až 95 % rel. vlhkosti
Skladovací podmínky	0 a +40 °C, 5 až 95 % rel. vlhkosti
Rozměry (Š x V x H)	57 x 78 x 13 mm
Hmotnost	25 g (stopky), 6 g (šňůrka kolem krku)

### **b) Objednáací číslo 1170435 (WT-035)**

Napájení	1× knoflíková baterie typu CR2032
Odběr proudu	50 µA
Rozlišení stopek	1/100 s
Provozní podmínky	0 a +40 °C, 5 až 95 % rel. vlhkosti
Skladovací podmínky	0 a +40 °C, 5 až 95 % rel. vlhkosti
Rozměry (Š x V x H)	66 x 78 x 20 mm
Hmotnost	43 g (stopky), 8 g (šňůrka kolem krku)

## Záruka

Na digitální stopky poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/09/2014