

Rýžovar a parní ohřívač RK 3566

Obj. č.: 120 60 10
Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rýžovaru a parního ohřívače RK 3566.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Rozsah dodávky

- Plášť spotřebiče
- Víko
- Hrnec na rýži
- Napařovací vložka
- Síťový kabel
- Odměrka
- Naběračka

Pokyny pro používání

- Spotřebič se nehodí k přípravě mléčné rýže. Mléko by mohlo utéct a připálit se.
- Vodu lijte vždy pouze do hrnce na rýži, nikdy do pláště.
- Vnitřní hrnec (hrnec na rýži) používejte pouze jako vložku do spotřebiče. Není určen pro vaření na ploténce.

! UPOZORNĚNÍ:

Zabezpečovací mechanismus zabraňuje zapnutí a spuštění varu, pokud není hrnec na rýži správně vložený.

Odměrka

Odměrka společně se stupnicí v hrnci na rýži slouží k určení množství rýže a množství vody.

Chcete-li například uvařit 6 odměrek, vložte do hrnce na rýži 6 odměrek plných rýže a potom ho doplňte vodou až k odpovídající značce, např. 6.

Množství rýže

- V tomto spotřebiči můžete vařit maximálně 1,3 kg rýže (suchá hmotnost). K tomu budete potřebovat 2,7 litru vody. V závislosti na druhu rýže obdržíte asi 3,0 kg vařené rýže při době vaření 45 minut.
- Minimální množství rýže k vaření činí 400 g (3 odměrky), což v závislosti na druhu rýže znamená asi 650 g uvařené rýže.
- Pravidlo: Dejte 2 díly vody na 1 díl rýže.
- Přesné údaje o poměru vody a rýže najdete na obalu Vaší rýže.

Vypínač

Zapojte spotřebič do síťové zásuvky.

- Pokud se vypínač nachází v poloze „ON“, je spotřebič připravený k provozu. Svítí kontrolka „POWER“.
- V poloze vypínače „OFF“ je spotřebič vypnutý.

Přepínač funkcí

Pokud je přepínač funkcí přepnutý nahoru, nachází se spotřebič v provozním stavu „udržování teploty“. Svítí kontrolka „WARM“.

- Pomocí přepínače funkcí můžete přepnout do provozního stavu „vaření“. To je možné pouze za předpokladu, že je hrnec na rýži správně a že je správně zapojený spínací kontakt (uprostřed plotýnky). Svítí kontrolka „COOK“.

Doba vaření

- Pokud je voda v hrnci na rýži úplně vyvařená, přepne se spotřebič automaticky do polohy „udržování teploty“, čímž ukončí proces vaření. Svítí kontrolka „WARM“.

Ukončení provozu

Respektujte následující pořadí:

1. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka „WARM“. Případně přepněte přepínač funkcí nahoru.
2. Nastavte vypínač do polohy „OFF“.
3. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Uvedení do provozu

- Ujistěte se, že je vypínač v poloze „OFF“ a přepínač funkcí v poloze „udržování teploty“.
- Nejprve zapojte zástrčku síťového kabelu do zdířky ve spotřebiči.

Elektrické zapojení

- Předtím, než zapojíte zástrčku do síťové zásuvky, zkontrolujte, zda síťové napětí, které hodláte použít, souhlasí se síťovým napětím spotřebiče. Odpovídající údaje najdete na typovém štítku.
- Spotřebič zapojte do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky.

Provoz

Vaření rýže

Před vařením rýže se seznámete s pokyny pro její přípravu od výrobce (například zda máte rýži nejprve propláchnout nebo nechat nabobtnat).

1. Otevřete víko.
2. Vložte hrnec na rýži do rýžovaru.
3. Odměřte požadované množství rýže (3 až 10 odměrek) a vložte ji do hrnce na rýži.
4. Naplňte hrnec na rýži vodou tak, aby bylo dosaženo příslušné značky na stupnici.
5. Zavřete víko.
6. Zapojte spotřebič do síťové zásuvky, jak bylo popsáno v kapitole „Uvedení do provozu“. Spotřebič zapněte vypínačem („ON“). Svítí kontrolka „WARM“.
7. Přepněte přepínač funkcí dolů. Kontrolka „WARM“ zhasne a rozsvítí se kontrolka „COOK“.
8. Pokud je voda v hrnci na rýži úplně vyvařená, přepne se spotřebič automaticky do polohy „udržování teploty“, čímž ukončí proces vaření. Kontrolka „COOK“ zhasne a rozsvítí se kontrolka „WARM“.

Tip: Nechte rýži 5 minut dojít, než ji vyjmete z hrnce.

9. Víko otevřete opatrně.

! **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí popálení! Únik horké páry.

Vaření v páře

Vařením v páře rozumíme šetrný způsob tepelné úpravy potravin horkou vodní párou.

Potraviny si tak zachovávají více cenných živin než při jiném způsobu přípravy. Použijte napařovací vložku.

1. Otevřete víko.
2. Vložte hrnec na rýži do rýžovaru.
3. Do hrnce na rýži nalijte minimální množství vody podle následující tabulky.
4. Do hrnce na rýži vložte napařovací vložku.
5. Do napařovací vložky vložte připravované potraviny.
6. Zavřete víko.
7. Zapojte spotřebič do síťové zásuvky, jak bylo popsáno v kapitole „Uvedení do provozu“. Spotřebič zapněte vypínačem („ON“). Svítí kontrolka „WARM“.
8. Přepněte přepínač funkcí dolů. Kontrolka „WARM“ zhasne a rozsvítí se kontrolka „COOK“.
9. Občas zkontrolujte stav tepelné úpravy.
10. V závislosti na době přípravy může být nutné nahradit vypařenou vodu. Během tepelné úpravy podle potřeby přilijte trochu vody.

! **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí popálení! Únik horké páry.

11. Pokud je dosaženo konce tepelné úpravy, provoz spotřebiče ukončete. Přepněte přepínač funkcí nahoru a vypínač uveďte do polohy „OFF“.
12. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Tabulka pro vaření v páře

Potravina	Vlastnost	Množství (cca)	Doba úpravy (min.)	Minimální množství vody (ml)
Artyčoky	čerstvé	4 ks středně velké	40–45	600
Květák	čerstvý, malé růžičky	500 g	20–25	200
Brokolice	čerstvá, malé růžičky	500 g	15–20	160
Žampiony	čerstvé, celé nebo krájené	500 g	15–25	160
Zelené fazolky	čerstvé, celé nebo krájené	500 g	25–35	300
Mrkev	čerstvá, na kolečka	500 g	20–25	200
Brambory	nakrájené	500 g	20–25	200
Brambory	ve slupce	500 g	30–40	400
Zelí	čerstvé, krájené	500 g	25–30	300
Kedlubna	čerstvá, na kostičky	500 g	20–25	200
Růžičková kapusta	čerstvá	500 g	20–25	200
Špargl	čerstvý	500 g	30–40	400
Cuketa	čerstvá, na kolečka	500 g	15–20	160
Jablka, hrušky	čerstvé, na kousky	500 g	10–15	100
Pstruh	čerstvý	2 ks po 150 g	18–25	180
Filé z okouníka mořského	čerstvé	2 ks po 200 g	15–18	160
Filé z tresky	čerstvé	2 ks po 140 g	15–18	160
Granátí	mražené	450 g	15–20	160
Slávky jedlé	celé	1 000 g	18–25	180
Krůtí řízek, kuřecí stehna	čerstvé	2 ks po 150 g	25–30	300
Špekáčky, hovězí klobásy	čerstvé, ze sklenice nebo plechovky	2–8 ks	8–13 (propíchnout)	100
Vajíčka naměkko	ve skořápce	2–10 ks, střední velikost	10–13	100
Vajíčka natvrdo	ve skořápce	2–10 ks, střední velikost	15–20	160

Údaje o době vaření, uvedené v tabulce, jsou pouze orientační.

Je-li třeba, přizpůsobte si je podle individuálních potřeb.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spotřebiče. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a nechte spotřebič dostatečně vychladnout, než ho začnete čistit!
- Plášť spotřebiče, síťový kabel a zástrčku nikdy neponořujte do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte drátěné kartáče nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte části příslušenství v myčce nádobí. Povrchy by se mohly poškodit.
- Obsah hrnce na rýži po ochlazení vylijte.

Víko, hrnec na rýži, napařovací vložka, naběračka a odměrka

- Toto příslušenství omyjte ručně ve vlažné vodě se saponátem.
- Následně je důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Plášť spotřebiče

- Plášť spotřebiče otřete zevnitř i zvenku navlhčeným hadříkem. Otřete jej suchou utěrkou.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	220–240 V~, 50 Hz
Příkon:	700 W
Třída ochrany:	I
Objem:	max. 4,0 l
Čistá hmotnost:	cca 2,25 kg

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/02/2017