



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátový audio vysílač BXT-1300 BT



Bluetooth® 4.0

Obj. č. 125 01 40



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového vysílače.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel zařízení

Výrobek slouží jako audio vysílač. Přijímá analogový signál (line level) a prostřednictvím radiových vln jej přenáší do dvou Bluetooth® sluchátek nebo dalších Bluetooth® audio přijímačů. Vysílač je napájen z USB portu.

Rozsah dodávky

Audio vysílač
Propojovací kabel
(3,5 mm stereo jack/3,5 mm stereo jack)
Návod k obsluze



Popis a ovládací prvky

- 1 LED kontrolka
- 2 Tlačítko „Pairing“ (spárování)
- 3 Audio IN (vstup pro stereo konektor 3,5 mm - jack)
- 4 Napájecí USB konektor

Uvedení do provozu

Propojte audio vstup (3) vysílače s audio výstupem přehrávače (sluchátka nebo například TV s výstupem line level). Použijte dodávaný kabel.



Dbejte vždy pokynů uvedených v návodu připojovaného zařízení! Nikdy nepoužívejte výstup high-level (například připojení zvláštních reproduktorů). V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození vysílače.

Připojte USB konektor (4) například do volného USB rozhraní TV. USB port musí dodávat proud 500 mA. Nikdy vysílač nepřipojujte ke zdroji, který neposkytuje požadované proudové hodnoty. Zařízení umožňuje použití vhodného síťového adaptéru s výstupním proudem 500 mA.

Spárování s prvním Bluetooth® přijímačem

Aktivujte režim spárování u prvního Bluetooth® přijímače (například sluchátka nebo audio přijímač). Vždy dbejte pokynů uvedených výrobcem použitého zařízení. Audio vysílač se většinou automaticky připojí k přijímači. V té chvíli svítí LED kontrolka (1) nepřetržitě.

Spárování s druhým Bluetooth® přijímačem

Aktivujte režim spárování u druhého Bluetooth® přijímače. Stiskněte tlačítko „Pairing“ (2) na vysílači a přidržte jej po dobu 1 sekundy. LED kontrolka (1) následně začne blikat. Audio vysílač se v té chvíli pokusí o připojení k Bluetooth® přijímači. Během připojování dojde k vypnutí zvuku (funkce Mute) u prvního přijímače. V případě úspěšného spárování bude svítit LED kontrolka (1) nepřetržitě.

Reset

Audio vysílač je možné spárovat nejvýše se dvěma Bluetooth® zařízeními (například 2 bezdrátová sluchátka). Přenosová data se ukládají v audio vysílači („Pairing“). Před připojením jiného / nového bezdrátového zařízení, proveďte nejprve reset audio vysílače. Tím dojde k odstranění přenosových dat aktuálně připojených zařízení. Reset provedete, stisknete-li tlačítko „Pairing“ (2) a přidržíte jej po dobu 5 sekund, dokud nezačne LED kontrolka (1) blikat. Po resetu vysílače je možné provést připojení (spárování) vysílače s jinými bezdrátovými přijímači.

Řešení problémů

Vždy ověřte dostatečné připojení napájecího kabelu. Ujistěte se o tom, že audio vstup vysílače je propojen se správným audio výstupem (například TV). Připojené zařízení (například přehrávač) je zapnuté a neposkytuje vyhovující audio výstup. Některá bezdrátová sluchátka nepodporují další ovládání hlasitosti. Ověřte úroveň hlasitosti na přehrávacím zařízení nebo u sluchátek.

Zmenšete vzdálenost mezi audio vysílačem a přijímačem (například bezdrátová sluchátka). Stejně jako audio vysílač, tak i jiná bezdrátová zařízení používají stejnou přenosovou frekvenci 2,5 GHz (například sítě WLAN). V takovém případě může docházet k vzájemnému rušení bezdrátového signálu ze strany jiných zařízení. V případě přetrvávajících potíží proveďte reset audio vysílače a připojených Bluetooth® přijímačů.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do audio vysílače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro vysílače.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů.

Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	5 V DC / USB max. 500 mA
Vstup	3,5 mm stereo jack / line level
Bluetooth® profil	A2DP
Počet zařízení pro spárování	max. 2 (například sluchátka, audio přijímač nebo reproduktor)
Přenosová frekvence	2,4 GHz
Bezdrátový dosah	až 10 m (v závislosti na místních podmínkách)
Kompatibilita	aptX® (podpora kodeků s normální / pomalou latencí), SBC kodek
Provozní podmínky	teplota 0 až +50 °C, relativní vlhkost 5 až 90 % (bez kondenzace)
Rozměry	59 x 30 x 14
Hmotnost	28 g



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku. **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/10/2015