



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Analogový teploměr/vlhkoměr



Obj. č.: 129 94 97



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analogového teploměru/vlhkoměru Renkforce.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je určen k měření teploty v místnosti ve stupních Celsia (°C) a k měření relativní vlhkosti (%RH).

Rozsah dodávky

- Teploměr/vlhkoměr
- Podstavec
- Návod k obsluze

Bezpečnostní pokyny, údržba a čištění

- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do analogového teploměru/vlhkoměru, nerozebírejte ho, ani ho neotevírejte.
- Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření ani mechanickému namáhání.
- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
- Výrobek je určen k použití v domácnostech pro měření teploty a relativní vlhkosti; neposkytuje absolutně přesné hodnoty.
- Analogový teploměr/vlhkoměr není určen k lékařským účelům, ani pro účely informování veřejnosti.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Veškeré otřesy, nárazy nebo i pád z malé výšky by mohl vést k jeho poškození.
- Výrobek je určen výhradně k použití uvnitř budov. Nepoužívejte jej venku.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly výrobek poškodit. Teploměr nikdy nenamáčejte do vody.

Nastavení teploměru/vlhkoměru

→ Analogový teploměr/vlhkoměr postavte na místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření (mohlo by dojít ke zkreslení naměřených hodnot teploty a relativní vlhkosti). Dbejte na dostatečnou vzdálenost od topných těles.

Výrobek lze díky podstavci umístit na vodorovný povrch, nebo ho můžete pověsit na zeď.

Instalace podstavce

Vsuňte vidličku podstavce do otvoru pro větrání na teploměru/vlhkoměru, který je na zadní straně teploměru označen šipkou.

Pověšení na zeď

Do stěny na dobře zvolené místo připevněte vhodný šroubek; jeho hlavičku nechte několik milimetrů vyčnívat ze zdi. Použijte poutko na zadní straně krytu teploměru/vlhkoměru a pověste za něj teploměr na připravený šroubek.

Typy pro měření hodnot

Analogový teploměr/vlhkoměr měří teplotu uvnitř místností ve stupních Celsia (°C). Výrobek měří také procento vlhkosti ve vzduchu (%RH). Tato hodnota je relativní, jelikož závisí na teplotě vzduchu v místnosti, která může obsahovat různé množství vlhkosti.

Umístění teploměru

Příliš teplý nebo příliš suchý vzduch v místnosti může být zdraví škodlivý, zejména nesvědčí pokožce a dýchacím cestám. Správná teplota a vlhkost vzduchu v místnosti ovlivňuje rostliny, dřevěné podlahy, starožitný nábytek, hudební nástroje a knihy.

Regulací vnitřní teploty dosáhnete příjemnějšího prostředí a ušetříte náklady za vytápění.

Každá místnost v bytě či domě má svou doporučenou teplotu i vlhkost. Inspirujte se následujícím doporučením:

schodiště	15 °C při 40-60% vlhkosti;
ložnice	15-18 °C při 50-70% vlhkosti;
kuchyně	18 °C při 50-70% vlhkosti;
obývací	20 °C při 40-60% vlhkosti;
koupelna	23 °C při 50-70% vlhkosti.

Recyklace



Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Splníte tím povinnost šetrné likvidace a přispějete k ochraně životního prostředí.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Teplota

Rozsah měřených hodnot	-30 až +50 °C
Rozlišení	2 °C
Tolerance	± 2 °C (0 až 30 °C) / ± 4 °C (ostatní teploty)

Vlhkost

Rozsah měřených hodnot	20 až 100% RH
Rozlišení	2% RH
Tolerance	± 8% RH (40 až 70% RH) / ± 12% RH (ostatní vlhkost)
Rozměry	88 x 27 mm
Hmotnost	60 g

Záruka

Na analogový teploměr/vlhkoměr Renkforce poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VVAL/10/2015