



Vyhřívaný kobereček Heat Master Arnold Rak 611 300 A, 40 x 60 cm

Obj. č.: 138 56 39



Obj. č.: 138 56 40



Obj. č.: 138 56 41



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vyhřívaného koberečku Heat Master.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

- Elektricky vyhřívaný kobereček je určen pro vnitřní použití
- Příjemné teplo od nohou
- Stačí připojit do běžné elektrické zásuvky 230V/50 Hz.
- Určeno speciálně pro použití v domácnosti nebo na pracovišti
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Doba ohřevu je 15 minut, včetně tepelné pojistky proti přehřátí nebo při závadě.
- Připojovací kabel 2 metry dlouhý s regulátorem výkonu
- Nastavitelná regulace výkonu



Uvedení do provozu

- Umístěte kobereček na požadované místo
- Připojte napájecí kabel do sítě
- Nastavte na regulátoru požadovaný stupeň výkonu, červená provozní kontrolka signalizuje zapnutí
- Vypnutí ohřevu provedete posunutím jezdcu na regulátoru do polohy „ 0 “

Bezpečnostní pokyny a údržba

- Doba ohřevu cca 15 minut.
- Vyhřívaný kobereček nikdy nepřikrývejte, abyste předešli akumulaci tepla, ani jej nepřehýbejte!
- Používejte pouze ve vnitřním prostředí.
- Nesmí být použit v koupelnách, saunách a jiných vlhkých místnostech!
- Kobereček nikdy neomývejte, pouze jej očistěte suchým kartáčem! Předtím jej nezapomeňte odpojit od elektriny!
- Nikdy jej nepřipevňujte k podlaze pomocí hřebíků, svorek apod.
- Nikdy kobereček nepokládejte do vody ani na něj nestoupejte s mokřýma nohama!
- Chraňte mimo dosah domácích zvířat, koberec se pro ně může stát nebezpečnou hračkou.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	230 V/ 50 Hz
Výkon:	25 – 55 – 75 W
Teplota min./ max.:	25 – 47 °C
Délka napájecího kabelu:	2 m

Záruka

Na vyhřívaný kobereček poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/1/2016