

Bezdrátový senzor teploty a vlhkosti MA 10320

techno**Obj. č.: 139 18 21**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového senzoru Techno Line.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek slouží jako bezdrátové teplotní čidlo k zobrazování teploty a vlhkosti vzduchu. Jako zdroj napájení jednotky se používají 2 baterie typu AAA 1,5 V.

Senzor je také kompatibilní s následujícími bezdrátovými meteostanicemi z naší nabídky:
Meteostanice Mobile Alerts MA 10045 obj.č. 1410350
Bezdrátová meteostanice Mobile Alerts MA 10410 obj.č. 1396671
Mobilní rádiová meteostanice Mobile Alerts MA10006 obj.č. 1396676

Vložení/výměna baterií

Otevřete přihrádku baterií na zadní straně senzoru a vložte / vyměňte 2 baterie typu AAA, dodržujte správnou polaritu, ta je uvedena v přihrádce.



Připojení senzoru

- Nainstalujte si z Google Play nebo App Store na svůj chytrý telefon aplikaci „Mobile alerts“



- Spustíte aplikaci a klepněte na „Add New sensor“ (Připojit nový senzor)
- Pomocí fotoaparátu přístroje naskenujete QR kód senzoru, který je na zadní straně, tento je identifikován a připojen.
- Pro lepší přehlednost doporučujeme připojený senzor pojmenovat.
- Sledujte naměřené hodnoty na displeji telefonu.
- Pokud připojujete senzor k některé z kompatibilních meteostanic, dodržujte pokyny k obsluze meteostanice.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do senzoru. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	2× baterie AAA 1,5 V
Životnost baterií:	cca. 2 roky
Měřicí rozsah teploty senzoru:	-39,9 °C až +59,9 °C
Přesnost:	1 °C
Měřicí rozsah teploty kabelového čidla:	-50.0 °C až +110.0 °C
Přesnost:	0,5 °C
Měřicí rozsah vlhkosti vzduchu:	20 – 99 %
Přesnost:	5 %
Měřicí interval:	3,5 min
Dosah bezdrátové komunikace:	max. 100 m
Délka kabelu:	1,5 m
Rozměry:	36 x 19 x 133 mm
Hmotnost:	165 g

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/1/2025