

Ponorné čerpadlo 1300.01.00



Obj. č.: 143 54 61

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ponorného čerpadla Comet.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Toto ponorné čerpadlo je určeno k čerpání čisté vody do max. 60 °C, vč. pitné vody.

Vybavení a vlastnosti

Toto čerpadlo vyžaduje 12V stejnosměrné napájecí napětí, které lze poskytnout následujícími způsoby:

- Autobaterie
- Suché články 2 x 6V
- Transformátor o max. napětí 14V naprázdno. V tomto případě je doporučená skladba provozu 15 minut provoz – 15 minut klid – chlazení.

Max. doba provozu bez rizika poškození čerpadla je 30 minut.

Zapojení napájení:

- 2-žilový plochý kabel: + Černo/bílá - Bílá
- 2-žilový kulatý kabel: + Hnědá - Modrá

Čerpadlo lze ovládat různými druhy spínačů.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do průtokového čerpadla. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření a mrazu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro čerpadla.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozměry:	(Ø x V) 38 mm x 104 mm
Čerpací výška:	max. 5,5 m
Příkon:	26,4 W
Čerpací množství:	600 l/h
Napájení:	12 V/DC

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2023