

HDMI přepínač HM-SW301KT

Obj. č. 149 05 13



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HDMI přepínače.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



Účel použití

Tento přepínač disponuje celkem třemi HDMI vstupy a jedním HDMI výstupem. Vstupní signál vyberete jednoduše stiskem tlačítka v horní části přepínače. Pro svou funkci přepínač nevyžaduje žádný externí napájecí zdroj.

Uvedení do provozu

→ Při výběru vhodného HDMI kabelu, který hodláte do tohoto přepínače připojit si uvědomte, že současný trh nabízí několi různých typů HDMI kabelů. Tento HDMI switch podporuje šifrování pomocí technologie HDCP a CEC.

- Před připojením ostatních zařízení k tomuto HDMI přepínači se ujistěte o tom, že jsou vypnutá.
- Připojte kompaktní kabel HDMI výstupu do vašeho televizoru nebo například projektoru.
- Do HDMI přepínače připojte nejvýše 3 jiné multimediální přehrávače (například přehrávač Blu-ray, přehrávač s HDD nebo herní konzoli). Použijte proto HDMI vstupy označené **INPUT 1/2/3**.
- Teprve poté můžete připojená zařízení zapnout.
- Stiskem tlačítka **SELECT** přepněte na vybrané přehrávací zařízení.
Po provedení výběru se následně rozsvítí červený LED indikátor příslušného a aktivního kanálu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do HDMI přepínače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Vstup (Input)	3x port HDMI
Výstup (Output)	1x HDMI konektor
Podpora rozlišení	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/2160p
Barevná hloubka	12 bitů
Šířka video pásma	Video bandwidth 340 MHz / 10,2 Gbps
Vstupní video signál	0,5 – 1,0 V p-p
Vstupní DCC signál	5 V p-p (TTL)
Materiál na povrchu kontaktů	pozlacení (zlato 24K)
Podmínky provozu	poze vnitřní a suché prostory teplota za provozu 0 až +40 °C, vlhkost 10 až 85 % (nekondenzující) teplota uskladnění -10 až +85 °C, vlhkost 5 až 90 % (nekondenzující)
Rozměry	82 x 17 x 76 (Š x V x D)
Hmotnost	88 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/07/2017