

Odpuzovač škůdců DP-11S

BASETech



Obj. č.: 149 41 10

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače škůdců Basetech. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek vysílá do svého okolí vysokofrekvenční signál, který není pro lidské ucho slyšitelný. Tento zvukový signál je nepříjemný pro myši, hlodavce a podobné škůdce a proto se budou oblasti působení tohoto odpuzovače vyhýbat. Díky speciální vlnové délce vestavěného světla (zelené světlo) a elektromagnetickým vlnám, působí tento odpuzovač na centrální nervový systém hlodavců, kteří se v důsledku působení odpuzovače chovají zmateně.

Odpuzovač lze provozovat pouze v elektrické zásuvce a je vhodný do suchých, uzavřených prostor, nesmí být vystaven působení vlhkosti.

Popis a ovládací prvky

- 1 Posuvný přepínač režimů
- 2 Oranžová LED (Funkce elmag. vln je aktivní)
- 3 Soumrakový senzor
- 4 Světlo
- 5 Zelená LED (ultrazvuk je aktivní)
- 6 Vysílací otvory ultrazvuku



Obsluha



Odpuzovač provozujte tak, aby měla zvířata možnost ze střežené oblasti uprchnout. Odpuzovač nesmí být nikdy provozován v blízkosti klecí, chovných stanic apod. se zvířaty uvnitř.

- Zapojte odpuzovač škůdců do elektrické zásuvky, která by měla být v blízkosti oblasti, kde máte problémy s hlodavci.



Ujistěte se, že ultrazvukovému vysílání nestojí nic v cestě, např. nábytek a podobné objekty, aby mohlo dojít k optimálnímu rozptýlení signálu.

- Pomocí posuvného přepínače lze vybrat tyto provozní režimy:

„OFF“: Světelná funkce je neaktivní.
 „ON“: Světelná funkce je aktivní.
 „SENS“: Světelná funkce se aktivuje automaticky po setmění.



Je-li aktivní světelná funkce (nebo aktivována se soumrakem), integrované světlo (4) svítí zeleně. Díky vlnové délce použitého světla je to pro hlodavce velmi rušivé, poněvadž vidí v osvětlené oblasti velmi dobře.

- Nepřetržitě svítící LED (2) indikuje funkci elektromagnetických vln.

Vysílání ultrazvukového signálu je aktivní nepřetržitě po dobu, po kterou je odpuzovač připojen do elektrické zásuvky. Blikající zelená LED (5) indikuje provozní stav.



Za normální okolností není vysílaný ultrazvukový signál slyšitelný lidským uchem, nicméně pro myši a jiné hlodavce je velmi rušivý.

Aby si zvířata na odpuzovač nezvykla, je vhodné občas změnit umístění odpuzovače a zapojit jej do jiné zásuvky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače škůdců. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlžený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Technické údaje

Provozní napětí	100 – 240 V/AC, 50 – 60 Hz
Spotřeba	max. 2,5W
Třída ochrany	II
Místo instalace	Suché, uzavřené, vnitřní prostředí
Vysílací frekvence	25 kHz (typicky, tato frekvence není pro lidi slyšitelná)
Rozsah působení	až 150 m ²
Vlnové délky světelného signálu	500 – 536 nm
Elektromagnetické vlny	0 – 166 MHz
Okolní podmínky	Teplota +10 °C až +40 °C, vzdušná vlhkost 30% až 85% RH, nekondenzující
Rozměry (V x Š x H)	110 x 71 x 77 mm 110 x 71 x 39 mm
Hmotnost:	105 g

Záruka

Na tento odpuzovač poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2018