

**Řada A, W řada
ZQV 1.5N/7 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 1.5N/7 BL
Objednací číslo	1985630000
GTIN (EAN)	4050118370522
Mnž.	20 ks

Řada A, W řada ZQV 1.5N/7 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	23 mm	Šířka (v palcích)	0,906 inch
Výška	21,9 mm	Výška (v palcích)	0,862 inch
Hloubka	2,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,11 inch
Čistá hmotnost	2,185 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano
--------------	----------	---------------------------------------	-----

Data hodnocení

Jmenovitý proud	17,5 A
-----------------	--------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	3,5 mm
-----------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 9,1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks