

Stojan s natahovačem hodinek

eurochron



Obj. č.: 156 14 80

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stojanu s natahovačem hodinek Eurochron.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento držák s natahovačem hodinek funguje na principu otáčení hodinkami po kružnici, čímž imituje běžný pohyb rukou při nošení hodinek, díky kterému dochází u automatických hodinek s kmitajícím kovovým závažím (rotorem) k jejich natahování.

Rozsah dodávky

- Natahovač hodinek
- AC adaptér
- Návod k obsluze

Připojení napájecího adaptéru



Pro připojení do zásuvky je vhodný pouze přiložený napájecí adaptér.

Napájecí adaptér smí být připojen pouze do standardní domovní el. zásuvky.

Ujistěte se, že napětí elektrické zásuvky koresponduje s napětím uvedeným na napájecím adaptéru. Nikdy se nepokoušejte připojovat zařízení k jinému napětí.

Ujistěte se, že připojovací kabel není skřípnutý nebo poškozený o ostrou hranu v průběhu připojení.

Elektrická zásuvka, do které budete připojovat napájecí adaptér musí být volně přístupná, aby bylo možné v případě potřeby, např. náhlé závady, výrobek rychle odpojit od napájení.

Připojte nízkonapěťový konektor kabelu od napájecího adaptéru do zdířky na zadní straně výrobku.

Připojte napájecí adaptér do el. zásuvky.

Obsluha

Výrobek má vestavěný časovač. Je v provozu pouze hodinu a pak je 3 hodiny mimo provoz.

Poté se cyklus opakuje neustále dokola.

Tato funkce zajišťuje, že jsou hodinky vždy natažené, ale ne příliš nebo s nimi není zbytečně pohybováno.



Před vkládáním hodinek do nebo vyjímání hodinek z držáku musí být výrobek vypnutý.

S výrobek nepohybujte nebo netřeste, je-li v provozu.

Sundejte směrem dopředu z držáku kryt.

Usaďte natěsně hodinky za řemínek do držáku. Pro malé hodinky lze vyjmout z držáku podložka pro větší hodinky.

Vložte hodinky do držáku.

Pomocí přepínače na zadní straně výrobku zvolte směr otáčení nebo natahování vypněte/zapněte.

- Poloha 0: Výrobek je vypnutý
- Poloha I: Otáčení po směru hodinových ručiček
- Poloha II: Otáčení proti směru hodinových ručiček



Některé automatické hodinky lze natahovat pouze jedním směrem.

Vyhledejte příslušnou informaci v manuálu k hodinkám.

U hodinek s průhledným krytem lze směr natahování určit ze strojku, fungujícího na principu kmitajícího rotoru. Směr, kterým se rotor hůře pohybuje je ten správný pro natahování hodinek.

Zacházení s napájecím adaptérem

Nikdy neodpojujte napájecí adaptér od elektrické zásuvky vlhkými rukama.

Nikdy nevytahujte napájecí adaptér z elektrické zásuvky za kabel.
Vždy jej vytahujte ze zásuvky za samotné tělo napájecího adaptéru.

Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky za boušky.

Z důvodu zajištění dostatečné ventilace při provozu výrobku i napájecího adaptéru je nutné nezakrývat ventilační otvory. Hrozí riziko přehřátí.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	100 - 240 V/50/60 Hz (AC adaptér)
.....	4 V/DC (natahovač hodinek)
Spotřeba	0,4 W max.
Provozní interval	1 h rotace / 3 h pauza
Směr rotace	po i proti směru hodinových ručiček
Provozní podmínky	+5 až +40 °C
Rozměry	148 x 120 x 110 mm
Hmotnost	300 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2018