

**HYSW 40-90% r.F. CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	HYSW 40-90% r.F. CO
Objednací číslo	<a href="#">2558270000</a>
Verze	Přepínač vlhkosti, IP20, šedobílá
GTIN (EAN)	4050118568929
Mnž.	1 ks

## HYSW 40-90% r.F. CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	37 mm	Šířka (v palcích)	1,457 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Hloubka	55 mm	Hloubka (v palcích)	2,165 inch
Čistá hmotnost	50 g		

### Obecné údaje

Design kontaktů	CO contact	Nastavení hodnoty, relativní vlhkost, max.	90 %
Nastavení hodnoty, relativní vlhkost, min.	40 %	Rozdíl spínání	5 %
Spínací napětí	250 V AC / 30 V DC	Spínaný proud, rozpínací kontakt	2 A
Spínaný proud, rozpínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	0,2 A	Spínaný proud, spínací kontakt	5 A
Spínaný proud, spínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	0,2 A	S přepínačem vlhkosti	Ano
Typ montáže	Nosná lišta	Typ připojení	Šroubové připojení

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9, 1	27-21-07-08		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Operating instructions</a>