

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

- Pro použití s přístupovým bodem WLAN společnosti Weidmüller
- Všesměrové a plošné antény
- Pro použití v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz
- Venkovní použití možné díky robustní konstrukci (krytí do IP 68)
- Kabel pro připojování externích antén k přístupovému bodu WLAN společnosti Weidmüller ve 2 a 4metrové verzi

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
Objednací číslo	1367140000
Verze	Směrová anténa, Dvojité pásmo (2,4 GHz / 5 GHz), Zesílení 6 dBi, Svisle, 1x typ N, samice, spodní, IP67, Impedance: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186338
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Výška	101 mm	Výška (v palcích)	3,976 inch
Hloubka	35 mm	Hloubka (v palcích)	1,378 inch
Váha	110 g	Čistá hmotnost	120 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Materiál pouzdra

Barevný	Šedá	Hlavní materiál krytu	PC
---------	------	-----------------------	----

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	1x anténa, 1x montáž na stěnu
----------------	-------------------------------

Technické údaje

3dB šířka svazku (horizontální)	Pásmo 1: 75°, Pásmo 2: 55°	3dB šířka svazku (vertikální)	Pásmo 1: 55°, Pásmo 2: 55°
Frekvenční rozsah	Pásmo 1: 2400 - 2500 (MHz), Pásmo 2: 5150 - 5875 (MHz)	Impedance	50 Ω
Polarizace	Svisle	Poměr stojatých vln	< 2
Složený výkon, max.	10 W	Typ připojení	1x typ N, samice, spodní
Vertikální naklonění	Pásmo 1: 0°, Pásmo 2: 0°	Vyzařování	Směrové
Zisk antény	Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi	poměr zepředu dozadu	Pásmo 1: 15 dB, Pásmo 2: 15 dB

Podmínky prostředí

Aplikace	pro vnitřní i venkovní použití	Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C	Skladovací teplota, max.	80 °C
Skladovací teplota, min.	-40 °C	Zatížení větrem	Čelní, Laterální, 7 N, při 160 Km/h

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.1	19-07-01-05	eClass 9.0	19-07-01-05

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)