

APG 55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2023-12-31
Typ	APG 55
Objednací číslo	1501390000
Verze	6mm ² , 240mm ²
GTIN (EAN)	4050118309669
Mnž.	1 ks
Alternativní výrobek	2453810000

APG 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	350 mm	Šířka (v palcích)	13,78 inch
Výška	310 mm	Výška (v palcích)	12,205 inch
Hloubka	95 mm	Hloubka (v palcích)	3,74 inch
Čistá hmotnost	7 100 g		

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, max.	240 mm ²
-------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Hlavičce	Bateriový hydraulický
----------	-----------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	36-63-06-90
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	1501390000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf

APG 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

