VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M16 EX SI 7J
Objednací číslo	2066720000
Verze	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4050118415438
Mnž.	100 ks

VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	16,3 mm	Délka (v palcích)	0,642 inch
Výška	16,3 mm	Výška (v palcích)	0,642 inch
Čistá hmotnost	2,3 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-60 °C
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9,1	27-14-44-35	eClass 9.0	27-14-44-25

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP