

**KSPA (Klippon plná zátka, type A)
KSPA M50 BNI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP
stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

K dispozici do	2014-05-20
Typ	KSPA M50 BNI
Objednací číslo	1477710000
Verze	KSPA (Klippon plná zátka, type A), Nulovací zástrčka, M 50, 17 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4050118285703
Mnž.	1 ks

KSPA (Klippon plná zátka, type A) KSPA M50 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	17 mm	Délka (v palcích)	0,669 inch
Čistá hmotnost	425 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

Délka závitu	17 mm	Materiál	Mosaz poniklovaná
Nátěr	poniklované	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX
Poznámka: třída ochrany	• Všechny záslepky mají stoupání závitu 1,5 mm. • K získání specifického IP hodnocení musí průchod být v souladu s normami EN 50262 tabulka 1 a záslepka by měla být ochráněna vhodným způsobem. • Při instalaci KSPA je potřeba dodržovat minimální počet chodů závitu v souladu s normou EN/IEC 60079-1, oddíl 5.3. • U aplikací NEC / CEC je potřeba zajistit, že závit samice přípojovacího zařízení, do kterého se šroubují záslepky, má alespoň 8 plných chodů závitu. • Návod k použití je dodáván s každou záslepkou - před použitím je potřeba jej přečíst. Záslepky musí být instalovány podle specifikací v návodu k použití. • Pokud jsou záslepky KSPA připojeny k nekovovému Ex e přípojovacímu zařízení, musí být připojeny k uzemňovacímu obvodu systému.		
Rozsah provozní teploty, min.	-100 °C	Standardy	400 °C IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66
Vnější závit	M 50		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	SIRA 09 ATEX 1320X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx)	IECEx SIR 09.0131X	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (EAC)	TR RU C-GB.Г506.B.00098

**KSPA (Klippon plná zátka, type A)
KSPA M50 BNI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.1	27-14-44-35	eClass 9.0	27-14-44-25

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD