

**THM
THM WO 25/37 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM WO 25/37 WS
Objednací číslo	2621510000
Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7 mm, 25 x 37 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118625530
Mnž.	2 500 ks

THM THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	37 mm	Šířka (v palcích)	1,457 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Čistá hmotnost	0,16 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty	-40...	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	15 x 25 mm	Šířka	37 mm

Označení vodičů a kabelů

Vnější prům. vodiče	4,8 - 7 mm	Vnější prům. vodiče, max.	7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4,8 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9,1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

THM
THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

