

**Šroubové svorníkové svorky  
WF 10-8/2BZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií připojovacího svorníku**

Naše připojovací svorníky představují zavedenou a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí. Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují vysokou produktivitu při plánování a instalaci a udržitelnou bezpečnost při provozu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | WF 10-8/2BZ                                                                      |
| Objednací číslo | <a href="#">1861640000</a>                                                       |
| Verze           | Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: Připojení třmenem |
| GTIN (EAN)      | 4032248497089                                                                    |
| Mnž.            | 20 ks                                                                            |

## Šroubové svorníkové svorky WF 10-8/2BZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 32 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,26 inch  |
| Výška          | 67 mm   | Výška (v palcích)   | 2,638 inch |
| Hloubka        | 63,5 mm | Hloubka (v palcích) | 2,5 inch   |
| Čistá hmotnost | 0,111 g |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|                          |    |                               |       |
|--------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Počet úrovní             | 1  | Počet svěrných bodů na úroveň | 3     |
| Úrovně propojené interně | Ne | Lišta                         | TS 35 |

### Údaje materiálu

|                              |       |         |      |
|------------------------------|-------|---------|------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |      |

### CSA data hodnocení

|                          |                |                          |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 0000 AWG       | Průřez vodiče min. (CSA) | 00 AWG |
| Velikost napětí C (CSA)  | 1000 V         | Velikost proudu C (CSA)  | 325 A  |
| Č. osvědčení (CSA)       | 200039-1244019 |                          |        |

### Další technická data

|             |           |
|-------------|-----------|
| Typ montáže | Příchytka |
|-------------|-----------|

### UL data hodnocení

|                                               |          |                           |        |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 0000 AWG | Velikost napětí C (cURus) | 1000 V |
| Velikost proudu C (cURus)                     | 325 A    | Č. osvědčení (cURus)      | E60693 |

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                 |   |               |                   |
|-----------------|---|---------------|-------------------|
| Počet připojení | 2 | Typ připojení | Připojení třmenem |
|-----------------|---|---------------|-------------------|

### Klasifikace

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
| eClass 9, 1 | 27-14-11-20 | eClass 9.0 | 27-14-11-20 |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Šroubové svorníkové svorky WF 10-8/2BZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |

### Poznámka o bezpečnosti

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Bezpečnostní upozornění | <a href="#">Safety Information</a> |
|-------------------------|------------------------------------|