

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8
Objednací číslo	1985400000
Verze	Vestavěné zástrčky, M8 thread, Zásuvka, rovná, M8, Počet pólů: 4, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118369854
Mnž.	1 ks

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 45 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-104

Obecné údaje

Délka kabelu	2,5 m	Délka vlákna / kabelu	2,5 m
Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované	Kabelové vývodky	M 8
Kódování	žádná	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Připojovací závit	M8 thread
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Typ připojení	Patice
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-44-03-12
eClass 8.1	27-44-03-12	eClass 9.1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení




Schéma pólů

