



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Váha na dopisy TS-5000/1-Alu

VOLTcraft.

Obj. č.: 218 01 66



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup váhy na dopisy Voltcraft.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Účel použití

Tento výrobek je určen k vážení předmětů do hmotnosti 5000 g. Hmotnost lze zobrazit v těchto jednotkách: g, ml, lb:oz, fl.oz. Napájen je 2 bateriemi typu AAA.

Rozsah dodávky

- Stolní váha
- 2x baterie AAA
- Návod k obsluze

Před prvním použitím

Výrobek není třeba rozebírat. Před prvním použitím postupujte způsobem popsaným níže:

1. **Aktivujte baterii**
Otočte výrobek vzhůru nohama a vytáhněte izolační pásek trčící z přihrádky baterií.
Pokud pásek nevidíte, vložte baterie způsobem popsaným v kapitole Vložení a výměna baterií.
2. **Umístěte výrobek**
Postavte výrobek na suchý a rovný povrch. Pro další informace, jak nakládat s výrobkem naleznete v kapitole Umístění výrobku.
3. **Začněte vážit**
Zapněte výrobek a začněte vážit. Více naleznete v kapitole Obsluha.

Vložení a výměna baterií



K provozu potřebujete 2 baterie (typ AAA)

Indikace "LO_"

Pokud jsou baterie vybité, zobrazí se na displeji indikace "LO_". Co nejdříve proto baterie vyměňte, protože při nedostatečné kapacitě baterií nemůže být zaručena přesnost měření.

Při vkládání / výměně baterií postupujte následovně:

- Otočte váhu vzhůru nohama a položte ji na měkkou podložku.
- Kryt přihrádky na baterie umístěný ve středu výrobku otevřete, pomocí vhodného šroubováku vyšroubujte upevňovací šrouby.
- Pokud jsou v přihrádce nějaké baerie, vyjměte je a vložte 2 nové baterie typu AAA. Dbejte na dodržení správné polarit. Nesprávně vložené baterie mohou přístroj poškodit! V takovém případě zaniká nárok na poskytnutí záruky.
- Přihrádku na baterie opět opatrně a důkladně uzavřete a zašroubujte zpět jistící šrouby.



Vyměňte z přístroje baterie, pokud jej nebudete delší dobu používat, předejdete tak poškození v důsledku jejich vytečení.

Umístění výrobku

Výrobek je vybaven protiskluzovými gumovými nožičkami.

Důležité: Gumové nožičky mohou zanechat stopy na choulostivých površích.

Postavte výrobek na suchý a rovný povrch. Ujistěte se, že podklad je schopen unést max. hmotnost, kterou uvažujete, že bude mít vážený předmět a připočtete hmotnost výrobku.

Obsluha



Předpoklad správné funkce jsou vložené 2 baterie nebo jejich aktivace.

Výrobek lze používat i bez znalosti jeho pokročilých funkcí.

Pokud chcete provést rychlé vážení, postupujte podle kapitol:

- Zapnutí a vypnutí
- Vážení

a) Zapnutí a vypnutí



Indikace "LO_"

Pokud jsou baterie vybité, zobrazí se na displeji indikace "LO_" . Co nejdříve proto baterie vyměňte, protože při nedostatečné kapacitě baterií nemůže být zaručena přesnost měření.



Displej v úsporném režimu a úsporný režim

Úsporný režim displeje je aktivován tehdy, není-li zaznamenána žádná změna hmotnosti po dobu 8 sekund.

Úsporný režim (zobrazení času) spoří energii baterií a je aktivován ve dvou případech:

- Žádná změna hmotnost zaznamenána po dobu 60 s.
- Uživatel vypnul výrobek.
- Pro zapnutí výrobku stiskněte **ON/T** tlačítko.
- Chcete-li výrobek vypnout, stiskněte opakovaně **ON/T** tlačítko až do okamžiku zobrazení hmotnosti na displeji, poté stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **ON/T** dokud nedojde k aktivaci úsporného režimu.
- Chcete-li výrobek vypnout úplně, vyjměte baterie.

b) Vážení

1. Zapněte výrobek.
2. Pokud nejsou na displeji zobrazeny nuly <0>, stiskněte **ON/T** tlačítko pro jeho vynulování.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko **UNIT** pro výběr požadované jednotky hmotnosti: g/ml/fl.oz/lb:oz
4. Položte břemeno (C), jehož hmotnost je v měřitelném rozsahu $5 \leq C \leq 500$ g na vážní plochu.
5. Hmotnost se zobrazí na displeji.



Vážení misky/nádoby

Pokud chcete použít pro vážení břemene misku/nádoby, položte ji na vážní plochu před vynulováním zobrazení.

Vynulování lze provést pouze u břemen v rozsahu hmotnosti $5 \leq C \leq 100$ g.

Pro těžší břemena použijte funkci tárování.



Upozornění na přetížení:

Pokud hmotnost (C) přesáhne max. hodnotu měřitelného rozsahu, zobrazí se na displej <Err>. Neprodleně odstraňte břemeno z vážní plochy.

Funkce tárování:



Popis funkce tárování

Tuto funkci použijte pro postupné přidávání a vážení množství.

Nechť jsou jednotlivá břemena: $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$

Poté, co položíte břemeno na vážní plochu, vynulujte displej a položte další břemeno.

Celková hmotnost C_T je dána: $C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$

Funkci tárování použijte následujícím způsobem:

1. Zapněte váhu.
2. Stiskněte **ON/T** pro vynulování zobrazení.
 - Pokud používáte misku nebo nádobu o hmotnosti vyšší než 100 g. Na displeji se zobrazí <TARE>.
3. Položte první břemeno. Stiskněte **ON/T** pro vynulování zobrazení. Na displeji se zobrazí <TARE>.
4. Přidávejte další břemena. Před položením každého dalšího břemene vynulujte zobrazení.

c) Nastavení času

K dispozici jsou dva formáty zobrazení času: 24H a AM/PM

Pro nastavení číslic použijte tlačítka $\blacktriangle$ a $\blacktriangledown$. Pro rychlejší posun podržte příslušné tlačítko stisknuté.

Nastavení času provedete následujícím způsobem:

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **T-SET** dokud nedojde k zobrazení času na displeji.
2. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **T-SET**, dokud nezačne blikat pozice minut.
3. Nastavte minuty, použijte tlačítka $\blacktriangle$ a $\blacktriangledown$.
4. Stiskněte **T-SET** tlačítko pro potvrzení nastavení a před nastavením hodin.
5. Nastavte formát zobrazení času a hodiny následujícím způsobem:
 - Nastudujte tabulku níže k lepšímu pochopení jak přepnout formát zobrazení času.
 - Stiskněte $\blacktriangle$ tlačítko dokud není zobrazeno <23:00>.
 - Pokračujte stisknutím $\blacktriangle$ tlačítka pro přepnutí do požadovaného formátu.
 - Nastavte hodiny.

0:00h	12:00h	0:00h	12:00h
AM	PM		24 h
Začátek pro AM/PM formát		Přepnutí na 24h formát	
		h formát	

d) Časovač

Můžete použít časovač a vážit zároveň.

Pro nastavení číslic použijte tlačítka $\blacktriangle$ a $\blacktriangledown$. Pro rychlejší posun podržte příslušné tlačítko stisknuté.

Nastavení času provedete následujícím způsobem:

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **T-SET** dokud nedojde se na displeji nezobrazí symbol zvonku.

2. Stiskněte a podržte tlačítko **T-SET** stisknuté, dokud nezačne blikat pozice sekund. Nastavte sekundy, použijte tlačítka **▲** a **▼**.
3. Stiskněte **T-SET** tlačítko pro potvrzení nastavení a před nastavením minut.
4. Stiskněte **T-SET** tlačítko pro potvrzení a opuštění nastavení.
5. Pro spuštění časovače stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **UNIT** tak dlouho, dokud nezačne odpočet.
6. Po uplynutí času se ozve zvukové upozornění a bliká symbol zvonku.
7. Stisknutím libovolného tlačítka upozornění ukončíte a symbol zvonku se ztratí.

e) Skladování

- Skladujte výrobek pokud možno v originálním obalu a na suchém a chladném místě.
- Při vertikálním skladování použijte otvor na zavěšení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do váhy na dopisy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Měřicí rozsah (max.): 5 – 5000 g
 Napájení: 2x baterie AAA
 Životnost baterií cca 4 měsíce (běžné použití)
 Rozlišení: 1 g
 Jednotky měření: g, ml, fl.oz, lb:oz
 Časovač 0 – 99m99s
 Provozní / skladovací podmínky: 0 až +40 °C, 20 – 80 % RH (nekondenzující)
 Rozměry výrobku (Š x V x H): 155 x 16 x 215 mm
 Hmotnost: cca 286 g



Příklad tohoto návodu zajišťuje společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
 Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku!
Změny vyhrazeny!
 © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KOV/11/2020