Svorka desky plošných spojů - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/RD - 1799329

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

Svorka desky plošných spojů, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 3, barva: vícebarevný



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356670869

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Počet pólů	3
Uspořádání kolíků	Střídavé zapojení W

Rozměry výrobku

Délka [l]	18,5 mm
Šířka [w]	16,8 mm
Výška [h]	28,75 mm
Rozteč	7,5 mm
Konstrukční výška (výška bez pájecího kolíku)	24,15 mm
Délka pinu [P]	4,6 mm
vzdálenost kolíků	14 mm
Rozměr a	15 mm

Údaje o rozměrech pro design desky plošných spojů

Průměr vyvrtaného otvoru	2,1 mm
vzdálenost kolíků	14 mm

Údaje o balení

Způsob balení	zabaleno v krabici
Jednotka balení	50
Pojmenování balících jednotek	Kus

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Svorka desky plošných spojů - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/ RD - 1799329

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

CCA / IECEE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CCA	
Jmenovité napětí UN	1000 V
Jmenovitý proud IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	1000 V
Jmenovitý proud IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6

Svorka desky plošných spojů - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/ RD - 1799329

Aprobace

SEV	
Jmenovité napětí UN	1000 V
Jmenovitý proud IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**C**
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	36 A	36 A
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com