

WiFi IP venkovní Kamera TX-145

IP kamera s bezdrátovým přenosem videa pro venkovní použití (také samostatně).
Fotoaparát rozšiřuje dotykovou obrazovku TX-128 s bezpečnostní kamerou



2MP FullHD
1920x1080

8m PIR-senzor
120°

15m 3 IR LED
(850nm)

128GB MicroSD
Storage

Eye Horizontální 90°
a vertikální 55°

30m Wifi
2.4GHz

IP66 IP66

Download Zdarma Security
Premium aplikace



- Ideální pro monitorování venkovních oblastí
- Rozlišení FullHD videa s max. 15 snímků za sekundu
- Podporuje Wi-Fi až ~30 metrů na otevřených prostranstvích
- Živé sledování prostřednictvím bezplatné aplikace pro iOS a Android (celosvětově)
- Detekce pohybu senzorem PIR (120°)
- Krytí IP66 (chráněno proti prachu a vodě)
- Funkce oznámení (typu push) na váš smartphone
- Vestavěný reproduktor & mikrofon pro 2směrnou komunikaci
- H.264/H.264 videokodek (pro úsporná nahrávání ve vysoké kvalitě)
- Automatické nahrávání překryvné smyčky
- Day/Night Mode (denní/noční režim): automatické přepínání dvojitého filtru vestavěného IR snímače
- 3 infračervené LED diody pro noční vidění až 15m (850nm)

Technické údaje:

- Barevný senzor: 1/ 2.9" CMOS (2 MP)
- Minimální osvětlení: 0.1 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux s 3x IČ LED
- Objektiv / závěrka: f=3.6mm / 1/25s ~1/25000s
- Podporuje MicroSD(HC/XC) karty s kapacitou až do 128GB (FAT32/exFAT) class10
- Velikost souboru (noc; Č/B): 1MB/min (32GB = 10 dnů nepřetržitého záznamu)
- velikost souboru (den; barva): 4.5MB/min (32GB = 5 dní nepřetržitého záznamu)
- Síťové rozhraní: 2.4GHz WiFi; Vyzařovaný výstupní výkon max. 100mW
- Napájecí zdroj: DC 12V / 1A; Spotřeba elektrické energie maximum 6W
- Provozní podmínky: -20°C~+60°C, vlhkost 90% nebo méně (nekondenzující)
- Hmotnost / rozměry: 700g / (D) 20,0 x (Š) 8,0 x (V) 6.0cm (+18cm anténa)

APP "Security Premium": iOS 9.0 nebo vyšší; Android 7.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Obsah balení:

WiFi IP venkovní Kamera TX-145, 1x USB napájecí adaptér 12V/1A, 3x šroub a podložka, 1x poezie, Uživatelská příručka (krátká)

Číslo položky 4881



Kompatibilní s:

4260358124100 / Číslo položky 4880