CZ **NÁVOD K OBSLUZE**

Budík Dostmann 60.2032.54



Obj. č.: 273 49 42

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního budíku TFA Dostmann 60.2032.54. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti


- 16 typů signalizace buzení (bzučák + melodie)
- 2 časy buzení s funkcí Snooze (přerušení signalizace)
- 3 úrovně hlasitosti
- Měření pokojové teploty (°C/ °F)
- Zrcadlový barevní displej, který má 4 úrovně nastavení jasu
- Automatické vypínání podsvícení displeje po 6 sekundách (funkce šetření energie)
- Dotykem aktivovaný displej
- Přepínač zap./vyp.
- Integrovaný akupack nabíjený pomocí kabelu Micro USB (je součástí dodávky)

Rozsah dodávky

- Digitální budík
- Kabel Micro USB
- Návod k obsluze


Popis a ovládací prvky

A: LCD displej



A 1: Čas
A 2: Pokojová teplota
A 3: Symbol nabíjení
A 4: Symbol budíku 1
A 5: Symbol budíku 2

B. Tlačítka



B 1: Tlačítko **SNOOZE/LIGHT**
B 2: Tlačítko zapnutí/vypnutí budíku 1 (**ALARM 1)**
B 3: Tlačítko **TIME SET**
B 4: Tlačítko **UP (+)**
B 5: Tlačítko **DOWN (-)**
B6: Tlačítko nastavení budíku **ALARM SET**
B7: Tlačítko **ALARM 2**
B8: Přepínač zapnutí a vypnutí budíku
B9: Tlačítko **RESET**

C. Kryt

C 1: Port USB 5 V
C 2: Reproduktor

Nabíjení

- Pokud je třeba akupack nabít, rozsvítí se červený symbol nabíjení.
- Aby se zachovala životnost akupacku, nabijte ho co nejdříve.
- Zapojte přiložený USB kabel do příslušného portu na výrobku a druhý konec kabelu připojte k vhodnému USB zdroji napájení.
- Během připojování USB kabelu nepoužívejte nadměrnou sílu, protože USB kabel lze do portu zapojit jen jedním způsobem.
- Pro úplné nabití nechte výrobek připojen ke zdroji přibližně 6 hodin.
- Červený symbol nabíjení nyní signalizuje, že vestavěný akupack se nabíjí. Jakmile se symbol nabíjení vypne, vestavěný akupack je plně nabitý.
- Odpojte výrobek od zdroje nabíjení.
- Akupack nabíjejte každých 6 měsíců, i když nebude výrobek používat.

Uvedení do provozu

- Před prvním použitím nabijte plně akupack.
- Přepnutím přepínače zap./vyp. zapněte výrobek.
- Na 6 sekund se rozsvítí displej.
- Poté se zobrazí čas 12:00 a pokojová teplota.

Podsvícení displeje

- Stisknutím tlačítka **SNOOZE/LIGHT** nastavte některou ze 4 úrovní podsvícení displeje.
- Aby se šetřila energie, když výrobek není připojen k napájení, podsvícení displeje se automaticky vypíná po 6 sekundách. Když necháte výrobek trvale připojen k USB zdroji napájení, podsvícení displeje se automaticky nevypíná.
- Displej můžete krátce zapnout, když se jemně dotknete hodin budíku nebo hlasitým zvukem (např. tlesknutím).

Obsluha

Nastavení času

- Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko **TIME SET**, aby se otevřel režim nastavení.
- Začne blikat číslice nastavení hodiny. Pomocí tlačítek +/- nastavte hodinu. Pro rychlejší změnu nastavení podržte příslušné tlačítko o něco déle.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **TIME SET** a stejným způsobem nastavte minuty.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **TIME SET**.
- Na displeji se zobrazí nastavený čas.
- Režim nastavení se automaticky ukončí, pokud se po dobu cca 9 sekund nestiskne žádné tlačítko.

Nastavení časového formátu 12/24 hod.

- V normálním režimu stiskněte krátce tlačítko **TIME SET**, abyste mohli nastavit 12 nebo 24-hodinový režim zobrazení času (ve výchozím nastavení se používá 24hodinový systém). Když se používá 12-hodinový systém, na displeji se zobrazuje AM, nebo PM.

Nastavení jednotek teploty

- V normálním režimu měníte používané jednotky teploty Celsia (ºC) a Fahrenheita (ºF) stisknutím tlačítka (+).

Funkce budíku

Nastavení času buzení

- V normálním režimu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko **ALARM SET**, aby se otevřel režim nastavení budíku.
- Na displeji se ukáže buď výchozí nastavení (6:00), nebo naposled nastavený čas buzení budíku 1.
- Začne blikat číslice nastavení hodiny a symbol budíku 1. Pomocí tlačítek +/- nastavte hodinu. Pro rychlejší změnu nastavení podržte příslušné tlačítko o něco déle.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **ALARM SET.**
- Stejným způsobem nastavte minuty.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **ALARM SET**.
- Na displeji bude blikat „1“ a ozve se zvuk signalizace buzení. Celkem máte k dispozici 15 melodií buzení. Stisknutím tlačítka +/- vyberte požadovanou melodii a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka

- **ALARM SET**.
- Na displeji se zobrazí buď výchozí nastavení (6:00), nebo naposled nastavený čas buzení budíku 2.
- Začne blikat číslice nastavení hodiny a symbol budíku 2. Stejným způsobem nastavte čas buzení na budíku 2.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **ALARM SET**.
- Na displeji se zobrazí nastavený čas.
- Poznámka:
  Režim nastavení budíku můžete kdykoliv ukončit. Počkejte 9 sekund a přístroj začne automaticky používat nastavení, která jste do té doby provedli.

Zapnutí a vypnutí budíku

- Pro zapnutí nebo vypnutí budíku 1 a / nebo 2 posuňte příslušný přepínač budíku do polohy **ON**, nebo **OFF**.
- Pokud je budík zapnutý, na displeji se zobrazuje symbol příslušného budíku.

Proces buzení

- Pokud nastane nastavený čas buzení, budík Vás začne budit nastaveným způsobem buzení. Aktivuje se displej a bliká symbol příslušného budíku.
- Signalizaci buzení zastavíte stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka **SNOOZE/LIGHT**).
- Pokud zvuk signalizace buzení nezastavíte manuálně, automaticky se vypíná po 2 minutách.
- Pokud v průběhu signalizace buzení stisknete krátce tlačítko **SNOOZE/LIGHT**, aktivuje se funkce Snooze (přerušení buzení).
- Jakmile aktivujete tuto funkci, na displeji bude blikat symbol budíku.
- Buzení se přeruší na 5 minut.
- Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka **SNOOZE/LIGHT**) funkci Snooze ukončíte.

Režim spánku

- V normálním režimu stiskněte tlačítko **ALARM SET**. Po dobu 5 minut uslyšíte signalizaci buzení (bzučák, nebo melodii).
- Stiskněte tlačítko **ALARM SET** a signalizace buzení se zastaví. Dalším stiskem tlačítka **ALARM SET** vyberte další zvuk buzení (1 až 16).

Nastavení hlasitosti

- V normálním režimu stiskněte tlačítko (-) a ozve se zvuk buzení. Dalším stiskem tlačítka (-) můžete nastavit některou ze 3 úrovní hlasitosti.
- Nastavení potvrdíte, když stisknete tlačítko **ALARM SET, TIME SET** nebo **(+)** nebo pokud 5 sekund počkáte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do budíku TFA. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Řešení problémů

Problém	**Řešení**
Žádné nebo jen slabé zobrazení na displeji.	➢ Posuvným přepínačem zapněte přístroj (poloha **ON**). ➢ Nabijte akupack. ➢ Tlačítkem SNOOZE/LIGHT nastavte jas displeje. ➢ Dotykem nebo zvukem se displej aktivuje krátce. Stálé zapnutí displeje je možné jen při trvalém připojení ke zdroji napájení.
Nesprávná indikace na displeji.	➢ Nastavte správný čas. ➢ Restartujte přístroj podle návodu. ➢ Pomocí nějakého špičatého předmětu stiskněte tlačítko **RESET**.
Neozývá se signalizace buzení.	➢ Přepněte posuvný přepínač budíku ALARM 1 a / nebo 2 do polohy ON.

Technické údaje

Rozsah měření teploty:	0 ºC … +50 ºC (32 ºF … 122 ºF)
Přesnost měření teploty:	±1,0 ºC
Rozměry:	145 x 65 x 32 mm
Hmotnost:	161 g (jen přístroj)

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. **VAL/1/2026**