



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvukový odpuzovač zvířat



Obj. č.: 286 58 06

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače zvěře Cardigo. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Odpuzovač je určen k plašení zvířat a je tedy vhodný k použití v oblastech, kde je žádoucí udržet v dostatečné vzdálenosti psy, kočky, kuny, ptáky, lišky, myši apod., tedy v zahradách, pískovištích, jezírkách nebo v okolí automobilů nebo lodí. Je univerzálně aplikovatelný. Výrobek je napájen třemi bateriemi typu AA.

Přerušované vysílání ultrazvukového signálu v úhlu 120 ° do vzdálenosti až 12 m zabraňuje tomu, aby si na něj zvířata zvykla.

Tento přístroj nepracuje na chemickém principu a neohrožuje tak životní prostředí možným znečištěním.

Rozsah dodávky

- Odpuzovač
- Držák na stěnu
- 3x baterie typu AA
- Návod k obsluze

Uvedení do provozu

Tento plašič lze provozovat s bateriemi. Je-li třeba baterie vložit, vyměnit, popř. vyjmout z důvodu uskladnění výrobku přes zimu (teploty pod bodem mrazu bateriím neprospívají), postupuje následujícím způsobem:

1. Potřebujete 3 ks baterií typu AA.
2. Pomocí šroubováku vyšroubujte 4 šroubky, které připevňují víčko přihrádky pro baterie na zadní straně výrobku a přihrádku otevřete.
3. Při vkládání baterií se ujistěte o správné polaritě, pro kontrolu slouží značení uvnitř přihrádky. Záporný pól akumulátoru vždy směřuje k pružince šachty akumulátoru.
4. Uzavřete přihrádku, ujistěte se, že je osazeno gumové těsnění a přišroubujte zpět 4 šroubky.
5. Výrobek je připraven k použití.



Instalace

Nástěnná montáž

- Součástí dodávky je nástěnný držák. Připevněte držák na stěnu.
- Na zadní straně výrobku je otvor sloužící k zavěšení za nástěnný držák.



Při vrtání děr do stěny se ujistěte, že ve stěně nejsou žádná elektrická nebo jiná vedení, k jejichž poškození by mohlo dojít. Instalaci by tak měl provádět odborník. Výrobce nenes zodpovědnost za následné škody způsobené neodbornou montáží.

Obsluha

- Zespoda na výrobku je potenciometr (otočný regulátor)
- Tento slouží k nastavení infračerveného (IR) pohybového senzoru, můžete tak nastavit citlivost snímání IR senzoru, aby jej např. neaktivovali lidé pohybující se po ulici. Dosah lze nastavit až do vzdálenosti 12 m, v závislosti na velikosti zvířete a okolní teplotě.
- Pokud potřebujete omezit úhel záběru, jednoduše zaslepte odpovídající část IR senzoru.

Poznámka: Reakce na tento plašič se mohou zvířete od zvířete lišit. Výrobek byl navržen a vyroben na základě praktických zkušeností a odezvy na účinnost od našich zákazníků. Z toho důvodu je obvykle účinný, výrobek vysílá ultrazvukový signál, který je pro zvířata rušivý, nicméně jim nezpůsobuje trvalou újmu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	3x baterie typu AA 1,5 V
Frekvence VF zvuk. signálu	20 - 60 kHz
Účinný na:	psy , kočky , kuny , lišky , myši , ptáky
Vhodné prostředí:	Vnitřní, venkovní kryté
Dosah PIR detekce:	Max. 12 m
Stavová LED, držák na stěnu:	Je součástí dodávky

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/08/2023