

SADA NÁŘADÍ

62dílná sada elektrických šroubováků



Tato vysoce kvalitní sada nářadí je nepostradatelná pro kutily i profesionály. Obsahuje elektrický akumulátorový šroubovák pro dlouhotrvající výkon a snadné použití. Sada obsahuje 48 bitů, včetně 12 delších bitů speciálně pro hlubší šrouby, které jsou vyrobeny z robustní nástrojové oceli S2.

Sada navíc obsahuje praktické pomůcky pro bezpečné otevírání, uchopování a páčení součástí, takže je nepostradatelným nástrojem pro jakýkoli typ montážních nebo opravárenských prací.

Bity jsou magneticky uchyceny v plastovém držáku, který je zasunut do vysoce kvalitního hliníkového pouzdra a drží se tam pomocí zacvakávacího mechanismu.

HLAVNÍ FUNKCE

Počet bitů	48
Materiál	Bity: S2 - nástrojová ocel Skladování bitů: plast Kryt a šroubovák: hliník
Včetně příslušenství	Úložný box, elektrický šroubovák, pinzeta, otevírací nástroj (kovový), otevírací nástroj (plastový), pákový nástroj, 2x silné kleště, 2x tenké kleště, přísavný zvedák, magnetická podložka, nabíjecí kabel
Další speciální funkce	Přepínatelné osvětlení, Bity jsou drženy magneticky

ŠROUBOVÁK

Točivý moment	Elektrické 0,25 - 0,35 Nm Ruční 3 Nm
Rychlost	200 otáček za minutu
Baterie	330 mA/h Li-ion
Nabíjecí rozhraní	USB-C 5 V, 1 A
Automatické vypnutí	Po 2 minutách

KRÁTKÉ BITY V BALENÍ (CCA 28 MM)

+	PH00, PH000, PH2
—	SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0
⬡	H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0
★	P2, P5, P6
☆	T5H, T6H, T7H, T9H
▲	2.0, 2.3
◼	SQ0, SQ1

