



LED A60

LED žárovka, průhledná, E27, 4W, 3000K

Vysokovýkonná žárovka A60 má klasický tvar A60 a závit E27. Zajišťuje energeticky účinné osvětlení s teplotou 2700K.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008642
Patice	E27
Kód IP	IP20
Elektrický účinník	0.5
Příkon	4 W
Zapínací doba	0.5 s
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Lumen	860 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	Transparentní
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Třídění	6 SDCM
Životnost	25000 h
Cykly spínání	25000
Risk Group	1
Délka	10.8 cm
Šířka	6 cm
Výška	10.7 cm
Hloubka	6 cm
Průměr	6 cm

Hmotnost netto	0.05 kg
Celková hmotnost	0.05 kg