



LED A60

LED-žárovka, průhledná, E27, 8W, 3000K

Tento základní žárovka typu A60 má klasický tvar A60 a závit E27. Svítí teplým světlem s teplotou 3000K.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008644
Patice	E27
Kód IP	IP20
Elektrický účinník	0.74
Příkon	8 W
Zapínací doba	0.5 s
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Lumen	810 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	Transparentní
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Třídění	6 SDCM
Životnost	25000 h
Cykly spínání	25000
Délka	10.8 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.05 kg
Celková hmotnost	0.05 kg