

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :	Siemens		
Anschrift des Lieferanten (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany		
Modellkennung (a) :	KG39NXICF		
Art des Kühlgeräts:			
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein
Allgemeine Produktparameter:			
Parameter	Wert		Parameter
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	2030	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)
	Breite	600	
	Tiefe	665	
EEI	64		Energieeffizienzklasse
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	35		Luftschallemissionsklasse
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	162		Klimaklasse:
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10 ^(c)		Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist
Winterschaltung	Nein		

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterungsart (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	260.0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	Ja	103.0	-18	10.00	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

Für Vier-Sterne-Fächer		
Schnelleinfrierfunktion	Ja	
Für Weinlagerschränke:		
Anzahl der Standardweinflaschen	-	
Lichtquellenparameter ^(b) ^(d):		
Art der Lichtquelle	LED	
Energieeffizienzklasse	G	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) :		2 Jahre
Weitere Angaben (a) (b) :		
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel		
^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369. ^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. ^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben. ^(d) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission		