

Produktdatenblatt				
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kommission				
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GORENJE				
Anschrift des Lieferanten (b): Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI				
Modellkennung: GI642E90X				
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität des eco-Programms in Maßgedecken;	13	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	58
EEL	54,9	Energieeffizienzklasse	E	
Reinigungsleistungsindex (a)	1,121	Trocknungsleistungsindex (a)	1,061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,920	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11,0	
Programmdauer (a) (h:min)	3:35	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen (a) (in dB(A) re 1 pW)	47	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Aus-Zustand (W)	-	Bereitschaftszustand (W)	0,49	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1,00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (b): 24 Monate				
Weitere Angaben:				
https://www.hisense-europe.com/				