



aromaboy

Typ M 25



Bruksanvisning

Sikkerhedsanvisninger

Før ibrugtagning læses brugsanvisningen grundigt igennem.

- Maskinen må kun slutes til en sikker stikdåse.
- Maskinen må kun drives af den spænding, der er angivet på typemærket under bunden.
- Maskinen må ikke dyppes i vand og skal holdes udenfor børns rækkevidde.
- Maskinen må aldrig tages i brug uden vand.
- Friskvandsbeholderen må kun fyldes med klart, koldt vand (ingen andre væsker må hældes på).
- Glaskanden er ikke egnet til mikroovn.
- For at beskytte maskinen mod overophedning skal man vente 5 minutter mellem hver tilberedning. I mellemtiden skal maskinen slukkes.
- Før rengøring af maskinen eller ved uregelmæssig drift skal stikket trækkes ud.
- Når maskinen er i brug, varmes varmepladen op - undgå berøringer og hold maskinen udenfor børns rækkevidde.
- Såfremt ledningen eller selve maskinen beskadiges, skal reparationen foretages af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare!
- **Maskinen må aldrig tages i brug i defekt tilstand!**
- Vær opmærksom på afkalkningshenvisningerne.

Forberedelse af maskine og første kaffetilberedning

- Den nødvendige mængde ledning vikles af ledningsopviklingen (ill. 2).
- Bageste del af låget (ill. 1-D) klappes op, og der fyldes klart, koldt vand på til øverste kopmarkering. Låget lukkes igen.
- Kontakten (ill. 1-E) stilles på „I“ og vandet lades allerførste gang løbe igennem uden filterpose og kaffebønner. Derefter stilles kontakten på „O“.
- Når maskinen er kølet af (efter ca. 5 minutter) kan De lave kaffe.
- Den ønskede mængde vand fyldes på friskvandsbeholderen.
- Melittafilte 100 or 1 x 1 knækkes om i prægningen og sættes i bryggefiltret (ill. 1-A).
- Kaffebønner malet til brug i filter kommer i filterposen (1 Melittakopmål - 6 g).
- Bryggefiltret stilles ovenpå glaskanden og alt sættes ind i maskinen.
- Kontakten stilles på „I“; efter kort tid løber der varmt vand igennem.

Service og pleje

- Maskinen må kun tørres af med en fugtig klud.
- En nøjagtig angivelse af afkalkningstidspunktet kan ikke gives pga. lokale forskelle i vandets hårdhedsgrad og brugshyppighed.
Tommelfingerregel : Maskinen bør afkalkes for hver pakke filtre (40 filtre = 40 brygninger).

Afkalkning

- Maskinen skal afkalkes regelmæssigt.
- Afkalkningsmiddel opløses i glaskanden efter instruktionen på dets pakning og hældes i friskvandsbeholderen.
- Brug Melitta® Bio Kalkopløser eller Melitta® Hurtigafkalker.
- Maskinen tændes, halvdelen af afkalkningsopløsningen lades igennem, og maskinen slukkes så igen.
- Opløsningen får lov at virke, hvorefter resten lades igennem.
- Til sidst lades den maksimale mængde af klart, koldt vand løbe igennem 3 gange.

1 års garanti ifølge købeloven DK

Trods Melittas omhyggelige kvalitetskontrol kan der opstå fejl.

1. I henhold til købeloven forpligter Melitta sig til i 12 måneder fra købsdatoen at afhjælpe fabriktions- og materialefejl, der konstateres ved maskinens normale brug i private husholdninger her i landet.
2. Det forudsættes, at maskinen har været afkalket og vedligeholdt, som foreskrevet i brugsanvisningen, og garantien omfatter ikke skader, der skyldes for eksempel mangelfuld betjening, forkert tilslutning, tab på gulvet eller lignende, ligesom reparation ikke må være forsøgt foretaget af andre end Melittas serviceafdeling.
3. Det påhviler køberen selv at dokumentere købsdatoen ved garantibevis eller købsnota.
4. I tilfælde af reparation bedes vi Dem venligst aflevere maskine, hvor den er købt, eller indsende den omhyggeligt emballeret - som forsigtigpakke - til

Melittas Serviceværksted
Bolbro EI-service
Middelfartvej 119 B
5200 Odense V
Telf.: 66 16 91 21

Vad aflevering af maskinen har køber pligt til at give en beskrivelse af fejlen.