

Yoyo-holder EXTRA STRONG med trykknaplås + nøglering

Artikel nr.	832901	Antal salgsenheder	1 piece
Farve	black	Basis EAN	4005546981796



Oplysninger om materialer

Kabinet	ABS (akrylnitrilbutadienstyrol)	
Snor	PA 6 (polyamid)	
Trykknappstrop	PVC-P (blød)	3
Magnet	NdFeB-magnet (neodym-jern-bor), forniklet	
Metaldele	Stål (værkstoff-nr. 1.0300), forniklet	7

3 Blødgøreren i denne produktbestanddel af PVC-P (blød PVC) er ikke REACH-oplysningspligtig og ikke en SVHC.

Diocetylterephthalat (bis(-ethylhexyl) benzen-, -dicarboxylat (DOTP/DEHT)

CAS-nr. 6422-86-2

EINECS-nr. 229-176-9

Iretsgrundlag: REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, Artikel 57, Bilag XIV)

Denne blødgører er ikke anført i REACH-kandidatlisten og er tilladt som plastmateriale bestemt til kontakt med fødevarer (i henhold til Forordning (EU) nr. 10/2011, bilag 1, tabel 1, FCM-substans nr. 798 / ref.-nr. 92200 / additiver) og også tilladt i produkter til børn (i henhold til Direktiv 2009/49/EU DIN EN 71-1:2015-02).

7 Nikkeloplysning: Nikkel er en lille bestanddel af stållegeringen, og overfladen er forniklet.

832901_MDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2023-10-15 00:02

1/1

Oplysninger om REACH- / SVHC-kandidatliste:

Ifølge erklæringerne fra vores leverandører af råvarer, er ingen af stofferne på den aktuelle SVHC-kandidatliste brugt i produktionen af disse råvarer, og sådanne stoffer er heller ikke tilsat bevidst. Hvor dette ikke gælder for et underprodukt, finder du en detaljeret substansbeskrivelse i afsnittet med materialeinformation.

Allestedsnærværende spor af stoffer på listen over SVHC-kandidater kan ikke udelukkes. Råvarer og produkter fremstillet af os er ikke specifikt analyseret for SVHC-kandidatlistestoffer.