

# Yoyo-holder EXTRA STRONG med trykknaplås + nøglering

|                |               |                        |               |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|
| Artikel nr.    | 832901        | Antal salgsenheder     | 1 piece       |
| Farve          | black         | Salgsenhed EAN         | 4005546981796 |
| Emballageenhed | stk           | Emballagevægt (brutto) | 35 G          |
| Basis EAN      | 4005546981796 | Oprindelsesland        | CN            |



## Logoer og udmærkelser



## Produkt beskrivelse

- Ekstra stærk yoyo til tunge kortholdere og nøgler
- Yoyoen holdes oprullet vha. en magnet op til en vægt på maks. 300 g\*
- Med metalklemme
- Med lille nøglering og trykknappstrop
- Yoyo med forstærket bånd, længde: 60 cm

## Produkt detaljer

|       |         |
|-------|---------|
| Brand | DURABLE |
|-------|---------|

832901\_PDS\_DURABLE\_da\_DK.pdf | 2023-10-15 02:37

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany  
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221  
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



# Yoyo-holder EXTRA STRONG med trykknaplås + nøglering

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Type af fastsættelse                  | metalklemme       |
| Yoyo'ens yderbredde (cm)              | 35                |
| Yoyo'ens yderhøjde (cm)               | 65                |
| Linjens udtrækkelige længde (cm)      | 60                |
| Yoyo kan klare den maksimale vægt (g) | 300               |
| Nøgleringens diameter (cm)            | 12                |
| Nikkelfri fastgørelse                 | Nej               |
| Kan gøres med eget tryk               | Nej               |
| Type af fastsættelse                  | bånd med trykknop |