

Rundsav

HS0600

2 000 W • 4 300 min⁻¹ • 270 mm

Effektiv rundsav med ekstra høj ydeevne

Effektiv og robust rundsav med høj ydeevne, 2.000W-motor og en omdrejninger på 4.300 o/min-1 til professionelt brug. Passer til klinger med en diameter på 270 mm, der giver en skæredybde op til 101 mm. Maskinens konstruktion og motor sikrer en lang levetid.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	2000 W
Omdrejninger	4300 min ⁻¹
Max. skæredybde	101 mm
Max. skæredybde ved 45°	71 mm
Max. kapacitet i alm. stål	63 mm
Max. Kip V/H	0 / 45 °
Skivediameter	270 mm
Klinge hul Ø	15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	6,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	418 x 273 x 324 mm

Brugerfordele

- Metal gearhus.
- På trods af størrelse, er den let og nem at betjene.

EAN 0088381836029

DB 1914328

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

164367-1

PARALLELANSLAG



783204-6

6-KANT NØGLE 6MM



B-12859

HM-KLINGE 270x30x18T



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

164367-1

PARALLELANSLAG



198263-1

UDSUGNINGSSTUDS



198570-2

ADAPTER FOR FØRINGSSKINNE



783204-6

6-KANT NØGLE 6MM



B-12859

HM-KLINGE 270x30x18T



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

