

# Doro 6060

## Udvendigt display med nummerviser og beskeder

Få nemmere ved at se alting, og oplev, hvor nemt det er at ringe og sende sms'er på en telefon, der kombinerer en 2,8" stor skærm med ekstra adskilte højkontraststaster. Doro 6060 har et udvendigt display, der hurtigt viser beskeder og hvem der ringer. Den har også et brugervenligt 3MP-kamera, der gør det sjovere at tage og sende billeder til venner og familie. Andre funktioner er blandt andet tryghedsknap med GPS-positionsoplysninger, HAC (kompatibilitet med høreapparat) samt genvejstaster til kamera, foretrukne kontaktpersoner og beskeder.

- **Interpoleret 3MP-kamera, der er nemt at bruge**
- **Ekstra høj og tydelig lyd**
- **Se, hvem der ringer m.m., på det udvendige display**



Tryghedsknap



Kameraopløsning  
(megapixel): "2MP3  
MP interpolated"



GPS



HAC (kompatibel  
med høreapparat)



Høj og tydelig lyd



Højtaler



Talende taster



Visuel ringeindikator



Lommelygte

### Vigtigste funktioner

Tryghedsknap	✓
Kameraopløsning (megapixel)	"2MP3 MP interpolated"
GPS	✓
HAC (kompatibel med høreapparat)	✓
Høj og tydelig lyd	✓
Højttaler	✓
Visuel ringeindikator	✓
Lommelygte	✓

### Hovedfunktioner

Bagbelyst tastatur	✓
Lommeregner	✓
Kalender	✓
Kalender med påmindelser	✓
Opkaldstid	✓
Ur	✓
Kompatibel med	Doro 3500
Daglig påmindelse	✓
Spil	✓
ICE (In Case of Emergency)	✓
Tastetone	✓
Startvejledning	✓
	✓
Vækkeur	✓

### Kamera

Kamerablitz	✓
Billedfremviser	✓
Forstørrelsesfunktion	✓

### Hukommelse

Opkaldslogposter	60
Vis 10 populæreste kontakter først	✓
Hurtigvalgstaster	3
Telefonbogsposter	100
Telefonnumre på hvidliste	✓
	✓

### Håndsæt display

Justerbar skriftstørrelse	✓
Bagbelyst display	✓
Stor displaytekst	✓
Farvedisplay	✓
Justering af kontrast	✓
Brugertilpasset baggrund	✓
Displaystørrelse (H x B mm)	43.2*57.6
Eksternt display	✓
Displayindstillinger optimeret til svagtseende brugere	✓
Opløsning (H x B pixels)	320x240QVGA

### SMS

Justerbar multitryk-timing	✓
MMS	✓
Prædiktiv tekstindtastning	✓
SMS	✓
SMS-tast	✓

### Lyd og Ringetoner

Polyfoniske ringetoner	9
Ringetoneafbryder	✓
Volumenkontrol af ringetone ud over fra	7
Vibrerende ringesignal	✓

### Akustik

Klassificering af kompatibilitet med høreapparat	T4/M4
Maks. forstærkning (dB)	35 dB
Maks. ringestyrke (dB(A)) ved 1 meter	>83
Mikrofonafbryder	✓
Volumenkontrol i højttaler	7
Tonekontrol	✓
Volumenkontrol	7

### Ergonomi

Håndsætstørrelse (mm)	106x57x21
Håndsættets vægt inkl. batterier (g)	124

### Kabler og tilslutning

Udgang til headset (3,5 mm)	✓
-----------------------------	---

### Oplade håndsæt

AC-adapterspec. V/mA	5V 550mA
Batteri medfølger (type)	1000mAh Li-ion

### Teknologi

2G	✓
A-GPS	✓
Bluetooth®	✓
Bluetooth®-version	3.0
Chipsæt	MT6260A
GPRS	✓
GSM (bånd)	900/1800/1900
Hukommelseskorttype	MicroSD
VCard-understøttelse	✓
SAR (hoved)	0,595
SAR (krop)	1,499
SAR (lemmer)	2.248

### Tilbehør

Understøtter fjernbetjent alarmknap	✓
-------------------------------------	---