

Doro 6040

Brugervenlig kameratelefon med stort display

Doro 6040 er en stilfuld klaptелефон, der forhindrer utilsigtede tryk på tasterne, når den foldes sammen, og giver dig mulighed for at besvare og afslutte opkald med en enkel bevægelse. Foretag opkald, send beskeder og del fotos helt enkelt med familie og venner takket være de ekstra adskilte taster med høj kontrast og en stor 2,8"-skærm. Det brugervenlige 3 MP-kamera er perfekt til at tage og dele fotos, og der er en trygheds-knap med GPS-lokalisering. Andre funktioner omfatter HAC (kompatibilitet med høreapparat) samt genvejstaster til kamera, foretrukne kontaktpersoner og beskeder.

- **Stort, letlæseligt display**
- **Ekstra høj og tydelig lyd**
- **Trygheds-knap med GPS-lokalisering**



Trygheds-knap



Kameraopløsning
(megapixel): 2MP 3
MP interpolated



GPS



HAC (kompatibel
med høreapparat)



Høj og tydelig lyd



Højtaler



Talende taster



Visuel ringeindikator



Lommelygte

Vigtigste funktioner

Tryghedsknap	✓
Kameraopløsning (megapixel)	2MP 3 MP interpolated
GPS	✓
HAC (kompatibel med høreapparat)	✓
Høj og tydelig lyd	✓
Højttaler	✓
Visuel ringeindikator	✓
Lommelygte	✓

Hovedfunktioner

Lommeregner	✓
Kalender	✓
Kompatibel med	3500
Spil	✓
ICE (In Case of Emergency)	✓
Startvejledning	✓
Vækkeur	✓

Kamera

Kamerablitz	✓
Billedfremviser	✓
Forstørrelsesfunktion	✓

Hukommelse

Opkaldslogposter	60
Hurtigvalgstaster	3 direct keys (camera/sms/fav)
Telefonbogsposter	500 (1500 numbers)
Telefonnumre på hvidliste	✓
	✓

Håndsæt display

Justerbar skriftstørrelse	✓
Bagbelyst display	✓
Stor displaytekst	✓
Farvedisplay	✓
Justering af kontrast	✓
Brugertilpasset baggrund	✓
Displaystørrelse (H x B mm)	43.2*57.6
Displayindstillinger optimeret til svagtseende brugere	✓
Opløsning (H x B pixels)	320x240QVGA

SMS

Justerbar multitryk-timing	✓
Prædiktiv tekstindtastning	✓
SMS	✓

Lyd og Ringetoner

Polyfoniske ringetoner	7
Ringetoneafbryder	✓

Akustik

Klassificering af kompatibilitet med høreapparat	T4/M4
Maks. forstærkning (dB)	35
Maks. ringestyrke (dB(A)) ved 1 meter	>83
Mikrofonafbryder	✓
Volumenkontrol i højttaler	7
Tonekontrol	✓
Volumenkontrol	7

Ergonomi

Håndsætstørrelse (mm)	106.7x57x20
Håndsættets vægt inkl. batterier (g)	118
Håndsættets vægt inkl. batterier (oz)	118

Kabler og tilslutning

Udgang til headset (3,5 mm)	✓
-----------------------------	---

Oplade håndsæt

AC-adapterspec. V/mA	5V 550mA
Batteri medfølger (type)	1000mAh Li-ion

Teknologi

2G	✓
Bluetooth®-version	3.0
Chipsæt	MT6260A
Hukommelseskorttype	Micro SD 32GB max
Micro-SIM (3FF)	✓
SAR (hoved)	0.600
SAR (krop)	1.432
SAR (lemmer)	1.932

Tilbehør

Understøtter fjernbetjent alarmknap	✓
-------------------------------------	---