

This camera phone is perfect for anyone who prefers a wider display when messaging or viewing photos. Three direct keys take you right to the phone's messaging function, handy torch or easy to use camera. Take photos in a snap, and enjoy easier texting and dialling thanks to the widely spaced, convex keys. Also has FM radio for your listening pleasure, and an assistance button for greater peace of mind.



Tryghedsknap



Kameraopløsning  
(megapixel): 3



HAC (kompatibel  
med høreapparat)



Høj og tydelig lyd



Højtaler



Visuel ringeindikator



Lommelygte

### Vigtigste funktioner

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tryghedsknap                     | ✓ |
| Kameraopløsning (megapixel)      | 3 |
| HAC (kompatibel med høreapparat) | ✓ |
| Høj og tydelig lyd               | ✓ |
| Højtaler                         | ✓ |
| Visuel ringeindikator            | ✓ |
| Lommelygte                       | ✓ |

### Hovedfunktioner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Bagbelyst tastatur         | ✓    |
| Lommeregner                | ✓    |
| Kalender                   | ✓    |
| Kompatibel med             | 3500 |
| Daglig påmindelse          | ✓    |
| ICE (In Case of Emergency) | ✓    |
| Tastetone                  | ✓    |
| Tastaturlås                | ✓    |
| Vækkeur                    | ✓    |

### Kamera

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kamerablitz     | ✓ |
| Billedfremviser | ✓ |

### Hukommelse

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Opkaldslogposter          | 60  |
| Intern lagring            | 8MB |
| Flere numre pr. kontakt   | ✓   |
| Hurtigvalgstaster         | 4   |
| Telefonbogsposter         | 100 |
| Telefonnumre på hvidliste | ✓   |

### Håndsæt display

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Justerbar skriftstørrelse | ✓    |
| Stor displaytekst         | ✓    |
| Farvedisplay              | ✓    |
| Brugertilpasset baggrund  | ✓    |
| Displaystørrelse (tommer) | 2.4" |

### SMS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| MMS                        | ✓ |
| Prædiktiv tekstindtastning | ✓ |
| SMS                        | ✓ |
| SMS-tast                   | ✓ |

### Lyd og Ringetoner

|   |   |
|---|---|
| Polyfoniske ringetoner                  | 9 |
| Ringetoneafbryder                       | ✓ |
| Volumenkontrol af ringetone ud over fra | 7 |
| Vibrerende ringesignal                  | ✓ |

### Akustik

|  |       |
|--|-------|
| Klassificering af kompatibilitet med høreapparat | T3/M4 |
| Maks. ringestyrke (dB(A)) ved 1 meter            | >83   |
| Mikrofonafbryder                                 | ✓     |
| Tonekontrol                                      | ✓     |
| Volumenkontrol                                   | 7     |

### Ergonomi

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Håndsætstørrelse (mm)                | 125*61,5*12,6 |
| Håndsættets vægt inkl. batterier (g) | 106           |
| Skjul uønskede funktioner            | ✓             |
| Adskilte taster                      | ✓             |

### Kabler og tilslutning

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Udgang til headset (3,5 mm) | ✓ |
|-----------------------------|---|

### Oplade håndsæt

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| AC-adapterspec. V/mA     | 5V/500mA       |
| Batteri medfølger (type) | 1000mAh Li-ion |
| Taletid (op til timer)   | 7              |

### Teknologi

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Bluetooth®           | ✓                    |
| Bluetooth®-version   | 3.0                  |
| GPRS                 | ✓                    |
| GSM (bånd)           | 900/1800/1900        |
| Hukommelseskorttype  | Micro SD, up to 32GB |
| Micro-SIM (3FF)      | ✓                    |
| RAM                  | 8MB                  |
| VCard-understøttelse | ✓                    |
| SAR (hoved)          | 0.392                |
| SAR (krop)           | 1.479                |
| SAR (lemmer)         | 3.226                |