


DBY-23514 BY514

Antal melodier	8
Uhindret rækkevidde	175 m
Blinkende lys	Ja
Lydløs-funktion	Ja
Indikator for lavt batteriniveau	Ja
LED-indikatoren ved tryk	Ja
Forbedret lyd kvalitet	Ja
Lydstyrkejustering	
Strømforsyning dørklokke	
Decibelklassificering	85 dB
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433 MHz
Micro USB-forbindelse	Ja
Valg af melodi	
Strømtiktype	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter



: x x (cm): 19.3 x 23.8 x 7.73 | : 8711658441481
(kg): 0.2853 | (kg): 0.211

: x x (cm): 44.5 x 52 x 57.5 | : 8711658441344
(kg): 10.5412

:: 24 | : 144 | x : 3 x 2 | / / : 4800 / 9600 / 10560

