



DBY-21131 DB131

Antal melodier	16
Uhindret rækkevidde	100 m
Decibelklassificering	80 dB
Nem isættelse	Ja
Lydstyrkejustering	
Strømforsyning dørklokke	
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433 MHz
Valg af melodi	
Antal dørklokker, der skal parres	2
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter



: x x (cm): 15 x 9.5 x 4.5 | : 8711658447889
(kg): 0.138 | (kg): 0.093

: x x (cm): 16.8 x 32.9 x 39.5 | : 8711658447742
(kg): 4.274

:: 24 | : 960 | x : 5 x 8 | / / : 28364 / 61091 / 72000

